



CoreLine trunking gen2.5, Accessory

CoreLine Trunking gen2 är ett ljussystem utformat för att vara enkelt. Den finns i ett urval av längder, ljusflöden och spridningsvinklar för att passa varje projekt och användningsområde. CoreLine Trunking gen2 är enkel att använda och integrera med spottar och sensorer och ger konsekvent, högkvalitativ belysning med extra skydd mot vattenintrång. Det innovativa systemet är också enkelt att montera och installera för snabbare eftermontering och renovering

Allmän information

Värdetrappa	Prestanda
-------------	-----------

Drift och elektricitet

Ingångsspänning	222-240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I

Mekanik och armaturhus

Total längd	523 mm
Total bredd	95 mm
Total höjd	104 mm
Mått (höjd x bredd x djup)	104 x 95 x 523 mm
Material	Stål
Kod för kapslingsklass	IP20 [Petsyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0.2] standard]
Tillbehörsfärg	Vit
Nettovikt (styck)	1,300 kg

Användning och godkännande


CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja

Produktdata

Beställningsproduktnamn	LL240E MPH 7x2.5 WH
Fullständigt produktnamn	LL240E MPH 7x2.5 WH

Full EOC	872016995624700
Beställningsnummer	910925870972
Materialnummer (12NC)	910925870972
Räknare - antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8720169956247
Räknare - antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC - Hölje	8720169956247
Produktfamiljskod	LL240E [CORELINE TRUNKING GEN2.5 ELECTRICAL]

Måttskiss



Integrerad sensor

Sensorbild	Sensorkod	Sensornamn	Webbplats
	913701071503	MPS3230/05 OCC-DL IA DALI WH 16M S	Produktwebbplats

Relaterade dokument

Dokument och certifikat	Dokumentnamn	Ladda ner
Installation Instructions	MI-LL240E-MPS.pdf	Ladda ner

