



CoreLine Trunking gen2.5, Accessory

Nieuwbouw of renovatie, de CoreLine Trunking biedt hoogwaardige lichtoplossingen die zorgen voor uitstekende lichtkwaliteit en aanzienlijke besparingen op energie en onderhoud. CoreLine Trunking is perfect om conventionele algemene verlichting te vervangen. Selecteren, installeren en onderhouden is verrassend eenvoudig.

Algemene informatie

Waardeschaal	Beter
--------------	-------

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning	222 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Totale lengte	523 mm
Totale breedte	95 mm
Totale hoogte	104 mm
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	104 x 95 x 523 mm
Materiaal	Staal
Beschermingsklasse	IP 20 [Bescherming tegen vingers]
IK-classificatie	IK02 [0,2 J standaard]
Accessoirekleur	Wit
Nettogewicht (per stuk)	1,300 kg

Keurmerken en classificaties


CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	LL240E MPH 9x1.5 WH
Volledige productnaam	LL240E MPH 9x1.5 WH
Full EOC	872016995625400
Bestelcode	8720169956254
Materiaalnr. (12NC)	910925870973
Lokale code	8720169956254

Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8720169956254
Numerator - Dozen per buitendoos	1
EAN/UPC - Case	8720169956254
Code productfamilie	LL240E [CORELINE TRUNKING GEN2.5 ELECTRICAL]

Maatschets



Geïntegreerde Sensor

Sensorafbeelding	Sensorcode	Sensornaam	Website
	913701071503	MPS3230/05 OCC-DL IA DALI WH 16M S	Productwebsite

Gerelateerde documenten

Documenten en certificaten	Documentnaam	Downloaden
Installation Instructions	MI-LL240E-MPS.pdf	Downloaden