




Maxos unify, Accessory

Un système de chemin lumineux LED adaptable, combinant les avantages éprouvés d'un rail électrique qui permet un positionnement flexible de panneaux linéaires offrant de multiples combinaisons de flux/longueur avec des lentilles spécialement conçues pour diriger la lumière au bon endroit. Une solution permettant de concevoir de nouveaux projets avec un nombre optimal de panneaux linéaires et de moderniser les anciennes installations - Rénovez votre installation avec les dernières avancées en matière de possibilités d'éclairage. Maintenant et dans le futur

Informations générales

Valeur ajoutée	Premium
----------------	---------

Fonctionnement et électricité

Tension d'entrée	222 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Classe de protection CEI	Classe électrique I

Mécanique et boîtier

Longueur totale	213 mm
Largeur totale	96 mm
Hauteur totale	111 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	111 x 96 x 213 mm
Matériaux	Acier
Indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Protection contre les chocs mécaniques	IK02 [0,2 J standard]
Couleur des accessoires	Blanc
Poids net (pièce)	0.800 kg

Approbation et application


Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui

Données du produit

Nom du produit de la commande	LL550E MPM Gen2 WH
Nom de produit complet	LL550E MPM Gen2 WH

Code EOC	872016995628500
Code de commande	8720169956285
Code 12NC	910925870976
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8720169956285
Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC - Boîte	8720169956285
Code famille de produits	LL550E [Maxos unify electrical accessories]

Schéma dimensionnel



Capteur intégré

Image du capteur	Code capteur	Nom du capteur	Site Web
	913701071403	MPS3220/05 OCC-DL IA DALI WH 12M S	Site web du produit

Documents connexes

Documents et certificats	Nom du document	Téléchargements
Installation Instructions	MI-LL550E-MPS.pdf	Téléchargements

