

LL550E MPM Gen2 WH

910925870976



Maxos unify, Accessory

Uniwersalny system linii świetlnych LED łączy w sobie sprawdzone zalety szyny i umożliwia elastyczne pozycjonowanie paneli liniowych oraz uzyskanie wielu kombinacji strumienia/długości, dzięki specjalnie zaprojektowanym soczewkom kierującymi światło tam, gdzie jest potrzebne. Jest to rozwiązanie, które umożliwia projektowanie nowych projektów z optymalną liczbą paneli liniowych oraz modernizację starych systemów, co przełoży się na możliwość unowocześnienia systemu oświetleniowego. Teraz i w przyszłości.

Informacje ogólne

Tier	Specyfikacja
------	--------------

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	222 do 240 V
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I

Mechanika i korpus

Całkowita długość	213 mm
Całkowita szerokość	96 mm
Całkowita wysokość	111 mm
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	111 x 96 x 213 mm
Materiał	Stal
Kod stopnia ochrony	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK02 [0,2 J standardowa]
Kolor akcesorium	Biel
Waga netto (szt.)	0,800 kg

Certyfikaty i zastosowania


Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	LL550E MPM Gen2 WH
Pełna nazwa produktu	LL550E MPM Gen2 WH

Full EOC	872016995628500
Kod zamówienia	95628500
Materiał Nr (12NC)	910925870976
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8720169956285
Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC – Opakowanie	8720169956285
Rodzina produktów	LL550E [Maxos unify electrical accessories]

Rysunki techniczne



Zintegrowany czujnik

Obraz czujnika	Kod Czujnika	Nazwa czujnika	Strona internetowa
	913701071403	MPS3220/05 OCC-DL IA DALI WH 12M S	Strona internetowa produktu

Powiązane Dokumenty

Dokumenty i Certyfikaty	Nazwa dokumentu	Pobierz
Installation Instructions	MI-LL550E-MPS.pdf	Pobierz

