

LL550E MPM Gen2 WH

910925870976



Maxos unify, Accessory

Ett anpassningsbart LED-skensystem som kombinerar de beprövade fördelarna hos elektriska skenor som möjliggör flexibel placering av linjära paneler med flera kombinationer av flöde/längd med specialdesignade linser för att rikta ljuset där det behövs. En lösning som gör det möjligt att utforma nya projekt med anpassat antal linjära paneler och en lösning för eftermontering på gamla installationer – Uppdaterar din tillämpning med de senaste belysningsmöjligheterna. Nu och i framtiden.

Allmän information

Värdetrappa	Specifikation
-------------	---------------

Drift och elektricitet

Ingångsspänning	222–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I

Mekanik och armaturhus

Total längd	213 mm
Total bredd	96 mm
Total höjd	111 mm
Mått (höjd × bredd × djup)	111 x 96 x 213 mm
Material	Stål
Kod för kapslingsklass	IP20 [Petsyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0.2 J standard]
Tillbehörsfärg	Vit
Nettovikt (styck)	0,800 kg

Användning och godkännande


CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja

Produktdata

Beställningsproduktnamn	LL550E MPM Gen2 WH
Fullständigt produktnamn	LL550E MPM Gen2 WH

Full EOC	872016995628500
Beställningsnummer	910925870976
Materialnummer (12NC)	910925870976
Räknare - antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8720169956285
Räknare - antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC - Hölje	8720169956285
Produktfamiljskod	LL550E [Maxos unify electrical accessories]

Måttskiss



Integrerad sensor

Sensorbild	Sensorkod	Sensornamn	Webbplats
	913701071403	MPS3220/05 OCC-DL IA DALI WH 12M S	Produktwebbplats

Relaterade dokument

Dokument och certifikat	Dokumentnamn	Ladda ner
Installation Instructions	MI-LL550E-MPS.pdf	Ladda ner

