




Maxos unify, Accessory

Um sistema de calhas LED adaptável, que combina as vantagens comprovadas de uma calha elétrica e permite o posicionamento flexível de painéis lineares, oferecendo múltiplas combinações de fluxo luminoso/comprimento com lentes especialmente concebidas para direcionar a luz para onde seja necessário. Uma solução que permite conceber novos projetos com um número ideal de painéis lineares e uma solução para retrofit de instalações antigas, atualizando totalmente a sua aplicação com as mais recentes possibilidades de iluminação. Agora e no futuro.

Informações gerais

Escala de valor	Especificação
-----------------	---------------

Funcionamento e caraterísticas elétricas

Tensão de entrada	222 a 240 V
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Classe de proteção IEC	Classe de segurança I

Características mecânicas e compartimento

Comprimento global	213 mm
Largura total	96 mm
Altura total	111 mm
Dimensões (Altura x largura x profundidade)	111 x 96 x 213 mm
Material	Aço
Código de proteção de entrada	IP20 [Proteção de dedos]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK02 [0,2 J standard]
Cor do acessório	Branco
Peso líquido (Peça)	0,800 kg

Aprovação e aplicação


Marca CE	Sim
Em conformidade com RoHS da UE	Sim

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	LL550E MPL Gen2 WH
Nome do produto completo	LL550E MPL Gen2 WH

Código do produto completo	872016995629200
Código de encomenda	95629200
N.º material (12NC)	910925870977
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8720169956292
Numerador – Embalagens por caixa exterior	1
EAN/UPC - Caso	8720169956292
Código da família de produtos	LL550E [Maxos unify electrical accessories]

Desenho dimensional



Sensor Integrado

Imagem do sensor	Código do Sensor	Nome do Sensor	Web site
	913701071303	MPS3210/05 OCC-DL IA DALI WH 6M S	Site do Produto

Documentos Relacionados

Documentos e certificados	Nome do Documento	Transferir
Installation Instructions	MI-LL550E-MPS.pdf	Transferir

