

LL550E MPH Gen2 WH

910925870978



Maxos unify, Accessory

Un sistema de carril LED adaptable, que combina las ventajas demostradas de un carril eléctrico que permite el posicionamiento flexible de paneles lineales, lo que ofrece múltiples combinaciones de flujo luminoso/longitud con lentes especialmente diseñadas para dirigir la luz donde sea necesario. Una solución que permite diseñar nuevos proyectos con un número óptimo de paneles lineales y una solución para el recambio de instalaciones antiguas, actualiza la aplicación con las últimas posibilidades de iluminación. Ahora, y en el futuro.

Información general

Escalera de valor	Avanzada
-------------------	----------

Operativos y eléctricos

Tensión de entrada	222 a 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Clase de protección IEC	Seguridad clase I

Mecánicos y de carcasa

Longitud global	213 mm
Anchura global	96 mm
Altura global	111 mm
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	111 x 96 x 213 mm
Material	Acero
Código de protección de entrada	IP20 [Protección contra dedos]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK02 [0.2 J estándar]
Color de accesorio	Blanco
Peso neto (pieza)	0,800 kg

Aprobación y aplicación


Marca CE	Sí
Conforme con EU RoHS	Sí

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	LL550E MPH Gen2 WH
Nombre completo del producto	LL550E MPH Gen2 WH

Full EOC	872016995630800
Código de pedido	95630800
Código 12NC	910925870978
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8720169956308
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	1
Embalaje con código EAN/UPC	8720169956308
Código de gama de producto	LL550E [Maxos unify electrical accessories]

Plano de dimensiones



Sensor integrado

Imagen del sensor	Código del sensor	Nombre del sensor	Sitio Web
	913701071503	MPS3230/05 OCC-DL IA DALI WH 16M S	Página web del producto

Documentos relacionados

Documentos y certificados	Nombre del documento	Descargar
Installation Instructions	MI-LL550E-MPS.pdf	Descargar

