

LL500E MPL Gen2 WH

910925870979



Maxos fusion, Accessory

Maxos fusion är ett flexibelt LED-skensystem med utmärkt ljuskvalitet och minskar energikostnader med mer än hälften jämfört med fluorescerande ljuskällor. I butiker kan en serie linjära paneler, icke-linjära moduler och spotlights smidigt integreras i skenan för ett perfekt ljus som framhäver dina varor på bästa sätt. Vid användning i industrilokaler ligger fokus på att använda färre linjära paneler för att minska installations- och underhållskostnader. Maxos fusion ger ett renare och mer diskret intryck tack vare den elektriska installationen med upp till 13 kablar, den flexibla placeringen och möjligheten att integrera tjänster och hårdvara från andra tillverkare. Den kan också enkelt omkonfigureras för att anpassas till framtida förändringar i utrymmet.

Allmän information

Värdetrappa	Specifikation
-------------	---------------

Drift och elektricitet

Ingångsspänning	222–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I

Mekanik och armaturhus

Total längd	213 mm
Total bredd	96 mm
Total höjd	111 mm
Mått (höjd × bredd × djup)	111 x 96 x 213 mm
Material	Stål
Kod för kapslingsklass	IP20 [Petsyddad]

Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0.2 J standard]
Tillbehörsfärg	Vit
Nettovikt (styck)	0,800 kg

Användning och godkännande


CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja

Full EOC	872016995631500
Beställningsnummer	910925870979
Materialnummer (12NC)	910925870979
Räknare - antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8720169956315
Räknare - antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC - Hölje	8720169956315
Produktfamiljskod	LL500E [Maxos fusion Electrical]

Produktdata

Beställningsproduktnamn	LL500E MPL Gen2 WH
Fullständigt produktnamn	LL500E MPL Gen2 WH

Måttskiss



Integrerad sensor

Sensorbild	Sensorkod	Sensornamn	Webbplats
	913701071303	MPS3210/05 OCC-DL IA DALI WH 6M S	Produktwebbplats

Relaterade dokument

Dokument och certifikat	Dokumentnamn	Ladda ner
Tender text	Tender_Text_910925870979_sv_SE.txt	Ladda ner
Installation Instructions	MI-LL500E-MPS.pdf	Ladda ner