



Maxos Fusion, Accessory

Maxos Fusion er et tilpasningsdygtigt LED-skinnesystem, der giver en fremragende lyskvalitet og samtidig mere end halverer energiforbruget i forhold til lysstofrør. Detailbutikker kan indbygge serier af lineære paneler, ikke-lineære moduler og en række af spots i skinnestrukturen, så butikken stråler og skiller sig ud. I industrielle anvendelsesområder opnår man lavere installations- og vedligeholdelsesomkostninger med færre lineære paneler. Systemet giver mere stilrene lofter med op til 13 ledninger, frihed til at placere armaturer som ønsket og integration af andre tjenester/tredjepartshardware. Det kan også nemt omkonfigureres til fremtidige layoutændringer. Infrastrukturen kan integrere sensorer til dataindsamling, som genererer et rigt datagrundlag, der kan styrke din forretning.

Generelle oplysninger

Værditrappe	Specifikation
-------------	---------------

Drift og el

Indgangsspænding	222 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I

Mekanik og armaturhus

Samlet længde	213 mm
Samlet bredde	96 mm
Samlet højde	111 mm
Mål (højde x bredde x dybde)	111 x 96 x 213 mm
Materiale	Stål
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]

Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02 [0,2 J, standard]
Farve på tilbehør	Hvid
Nettovægt (stykke)	0,800 kg


Godkendelse og anvendelsesområde

CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja

Produktdata

Ordreproduktnavn	LL500E MPH Gen2 WH
Det fulde produktnavn	LL500E MPH Gen2 WH

Målskitse



Integreret sensor

Sensorbillede	Sensorkode	Sensornavn	Websted
	913701071503	MPS3230/05 OCC-DL IA DALI WH 16M S	Produkt hjemmeside

Relaterede dokumenter

Dokumenter og certifikater	Dokumentnavn	Download
Tender text	Tender_Text_910925870981_da_DK.txt	Download
Installation Instructions	MI-LL500E-MPS.pdf	Download