



## Maxos fusion, Accessory

Maxos fusion ist ein anpassbares LED-Lichtbandsystem, das eine hervorragende Lichtqualität bietet, während die Energiekosten im Vergleich zu Leuchtstofflampen mehr als halbiert werden. Für Anwendungen im Einzelhandel können die Flächenleuchte StoreSet, Lichtträger und unterschiedliche Strahler in das Tragschienensystem integriert werden. Durch diese Flexibilität kann die Beleuchtung an jede Situation angepasst werden. Für Anwendungen in der Industrie liegt der Schwerpunkt auf der Reduzierung von Installations- und Wartungskosten durch Verwendung von weniger Lichtträgern. Mit der integrierten Stromschiene mit bis zu 13 Leitern entsteht die Möglichkeit, die Leuchten je nach Bedarf zu positionieren und andere Services/Hardware von Drittanbietern zu integrieren. Damit können spätere Layoutänderungen jeder Zeit berücksichtigt werden.

### Allgemeine Informationen

|           |      |
|-----------|------|
| Portfolio | Best |
|-----------|------|

### Betrieb und Elektrik

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Eingangsspannung | 222 bis 240 V  |
| Netzfrequenz     | 50 to 60 Hz    |
| IEC-Schutzklasse | Schutzklasse I |

### Mechanik und Gehäuse

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Gesamte Länge                       | 213 mm                        |
| Gesamte Breite                      | 96 mm                         |
| Gesamte Höhe                        | 111 mm                        |
| Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) | 111 x 96 x 213 mm             |
| Material                            | Stahl                         |
| Schutzart (IP)                      | IP20 [Fernhalten von Fingern] |

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Schlagfestigkeit (IK) | IK02 [0,2 J Standard] |
| Zubehörfarbe          | Weiß                  |
| Nettogewicht (Stück)  | 0,800 kg              |

## Genehmigung und Anwendung


|                 |    |
|-----------------|----|
| CE-Zeichen      | Ja |
| EU RoHS-konform | Ja |

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Gesamt-Produktcode              | 872016995633900                  |
| Bestellcode                     | 8720169956339                    |
| Material-Nr. (12NC)             | 910925870981                     |
| Anzahl pro Verpackung           | 1                                |
| EAN/UPC – Produkt/Kiste         | 8720169956339                    |
| Zähler - Pakete pro Außenkarton | 1                                |
| EAN Umverpackung                | 8720169956339                    |
| Produktfamiliencode             | LL500E [Maxos fusion Electrical] |

## Produktdaten

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Bestell-Produktname            | LL500E MPH Gen2 WH |
| Gesamtbezeichnung des Produkts | LL500E MPH Gen2 WH |

## Abmessungsskizzen



## Integrierter Sensor

| Sensorbild                                                                          | Sensorcode   | Sensorname                         | Webseite                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|----------------------------------|
|  | 913701071503 | MPS3230/05 OCC-DL IA DALI WH 16M S | <a href="#">Produkt-Webseite</a> |

## Zugehörige Dokumente

| Dokumente und Zertifikate | Dokumentname                       | Herunterladen                 |
|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Tender text               | Tender_Text_910925870981_de_AT.txt | <a href="#">Herunterladen</a> |
| Installation Instructions | MI-LL500E-MPS.pdf                  | <a href="#">Herunterladen</a> |

