




Maxos fusion, Accessory

Maxos fusion to regulowany system linii świetlnych LED gwarantujący doskonałą jakość światła oraz zmniejszenie kosztów energii o ponad połowę w porównaniu do rozwiązań opartych na świetłówkach fluorescencyjnych. W przestrzeniach sklepowych, w jednej szynie nośnej można zintegrować rodzinę paneli świetlnych LED, paneli StoreSet oraz oświetlenie akcentujące, aby doskonale oświetlić i wyeksponować oferowany towar. Dodatkowo każdy z tych elementów można w łatwy sposób zamontować w dowolnej pozycji. W rozwiązaniach przemysłowych możliwe jest ograniczenie kosztów montażu i konserwacji poprzez zastosowanie mniejszej liczby paneli świetlnych LED. Dzięki możliwości zastosowania szyny nośnej zawierającej aż do 13 przewodów, swobodzie pozycjonowania paneli oraz opcji integracji urządzeń innych firm, system umożliwia poprawę estetyki instalacji podwieszanych lub zamontowanych na suficie. W przypadku zmiany aranżacji przestrzeni sklepowej lub przemysłowej możliwa jest łatwa adaptacja oświetlenia do powstałych wymagań, poprzez prostą rekonfigurację systemu. Rozwiązanie pozwala na zintegrowanie czujników, dzięki którym możliwe jest gromadzenie danych, które po odpowiednim przetworzeniu mogą wspierać działalność biznesu.

Informacje ogólne

Tier	Specyfikacja
------	--------------

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	222 do 240 V
--------------------	--------------

Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I


Mechanika i korpus

Całkowita długość	213 mm
Całkowita szerokość	96 mm
Całkowita wysokość	111 mm
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	111 x 96 x 213 mm
Materiał	Stal
Kod stopnia ochrony	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK02 [0,2 J standardowa]
Kolor akcesorium	Biel
Waga netto (szt.)	0,800 kg

Certyfikaty i zastosowania

Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak

Rysunki techniczne



Zintegrowany czujnik

Obraz czujnika	Kod Czujnika	Nazwa czujnika	Strona internetowa
	913701071503	MPS3230/05 OCC-DL IA DALI WH 16M S	Strona internetowa produktu

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	LL500E MPH Gen2 WH
Pełna nazwa produktu	LL500E MPH Gen2 WH
Full EOC	872016995633900
Kod zamówienia	95633900
Materiał Nr (12NC)	910925870981
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8720169956339
Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC – Opakowanie	8720169956339
Rodzina produktów	LL500E [Maxos fusion Electrical]

Powiązane Dokumenty

Dokumenty i Certyfikaty	Nazwa dokumentu	Pobierz
Tender text	Tender_Text_910925870981_pl_PL.txt	Pobierz 
Installation Instructions	MI-LL500E-MPS.pdf	Pobierz 

