



# LuxSpace Pro

## DN596B LED80/840 P62PSU D200 WB G2

LuxSpace Pro, 61.6 W, 7980 lm, 4000 K, Salida fija

Philips LuxSpace Pro se basa en la reputación de la familia LuxSpace por su excelente rendimiento, uso de energía extremadamente bajo, alto confort visual y diseño de apariencia. Esta próxima generación de downlights LED confiables viene en un diseño elegante con una arquitectura profunda y empotrada y una mayor profundidad del reflector para resaltar los detalles más pequeños. LuxSpace Pro es también un brillante ejemplo de versatilidad. Esta downlight LED de bajo consumo viene disponible en una amplia gama de configuraciones de 450 a 8000 lúmenes, de 3 a 8 pulgadas, con variantes fijas, regulables o Interact Ready para elegir. Esto convierte a LuxSpace Pro en la solución perfecta para “mezclar y combinar” para aplicaciones potencialmente amplias y extendidas que requieren diferentes ambientes de iluminación, con una apariencia y sensación de luminaria cohesiva.

### Datos del producto

Información general		Clasificación de brillo unificada CEN	
Tipo de motor de fuente de luz	LED		21
Etiqueta de Servicio	Sí	Operación y aspectos eléctricos	
Nivel	Especificación	Voltaje de entrada	220-240 V
Información técnica sobre la luz		Frecuencia de línea	50 or 60 Hz
Flujo luminoso	7,980 lm	Corriente de irrupción	31.2 A
Temperatura de color correlacionada (nominal)	4000 K	Tiempo de irrupción	205 ms
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	130 lm/W	Consumo de energía	61.6 W
Índice de producción de color (IRC)	80	Factor de potencia (fracción)	0.95
Color de la fuente de luz	840 blanco neutro	Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B)	17
Tipo óptico	Reflector de metal altamente reflectante Haz de luz ancho de 40 a 80 grados	Clase de protección IEC	Clase de seguridad II
		Controles y atenuación	
		Regulable	No

# LuxSpace Pro

Interfaz de control	Salida fija
<b>Mecánica y carcasa</b>	
Material de la carcasa	Aleación de aluminio
Material de cubierta/lente óptico	Policarbonato
Color de la carcasa	Blanco
Acabado de cubierta/lente óptico	Esmerilado
Código de protección de ingreso	IP20 [Protección para los dedos]
Código de protección de impacto mec.	IK03 [0,3 J]
Tipo de cubierta óptica	Difusor de policarbonato
Peso neto (pieza)	1.320 kg
<b>Aprobación y aplicación</b>	
Marca CE	Sí
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 40 °C

<b>Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)</b>	
Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%
Tolerancia del consumo de energía	+/-10%
<b>Información del producto</b>	
Nombre del producto del pedido	DN596B LED80/840 P62PSU D200 WB G2
Nombre del producto completo	DN596B LED80/840 P62PSU D200 WB G2
Código del pedido	911401500144
N.º de material (12NC)	911401500144
Numerador: cantidad por paquete	1
Numerador: paquetes por caja externa	1

## Plano de dimensiones

