



LuxSpace Pro

DN592B LED28/TNW P23PSD D150 VWB G2

LuxSpace Pro, 23.1 W, 2810 lm, Tunable white 2700-6500 K, DALI

Philips LuxSpace Pro s'appuie sur la réputation de la famille LuxSpace pour ses performances exceptionnelles, sa consommation d'énergie extrêmement faible, son confort visuel élevé et son design. Cette nouvelle génération de downlights LED fiables se présente dans un design élégant avec une architecture profonde et encastrée et une profondeur de réflecteur accrue pour mettre en valeur les moindres détails. LuxSpace Pro est également un brillant exemple de polyvalence. Ce downlight LED à économie d'énergie est disponible dans une gamme complète de configurations allant de 450 à 8 000 lumens, de 3 à 8 pouces, avec la possibilité de choisir des variantes fixes, à intensité variable ou Interact Ready. Cela fait de LuxSpace Pro la solution parfaite pour les assortiments, pour des applications potentiellement étendues qui nécessitent différentes ambiances d'éclairage, avec un aspect de luminaire cohérent.

Données du produit

Informations générales		Type d'optique	Angle d'ouverture de faisceau de 60 à 120°
Type de moteur de la source lumineuse	LED	Taux d'éblouissement unifié	28
Service Tag	Oui	Fonctionnement et électricité	
Échelle de valeur	Caractéristiques	Tension d'entrée	220 à 240 V
Données techniques de l'éclairage		Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
Flux lumineux	2 810 lm	Consommation électrique	23,1 W
Température de couleur corrélée (nom.)	Tunable white 2700-6500 K	Facteur de puissance (fraction)	0.9
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	122 lm/W	Nombre de produits par disjoncteur de 16 A	120
Indice de rendu de couleur (IRC)	>90	type B	
Température de couleur	Blanc réglable		

LuxSpace Pro

Classe de protection IEC	Classe de sécurité II
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	DALI
Interface de commande	DALI
Mécanique et boîtier	
Matériaux du boîtier	Alliage d'aluminium
Matériaux optiques	Polycarbonate
Matériaux du cache optique/de la lentille	Polycarbonate
Couleur du boîtier	Blanc
Finition du cache optique/de la lentille	Mat
Hauteur totale	100 mm
Diamètre total	162 mm
Code d'indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Code de protection contre les chocs méca.	IK03 [0,35 J renforcé]
Type de cache optique/de lentille	Diffuseur en polycarbonate
Poids net (pièce)	0,710 kg

Approbation et application

Marquage CE	Oui
Plage de température ambiante	-20 à +40 °C

Performances initiales (conformité à la norme IEC)

Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Tolérance de consommation électrique	+/-10%

Données du produit

Nom du produit de la commande	DN592B LED28/TNW P23PSD D150 VWB G2
Nom de produit complet	DN592B LED28/TNW P23PSD D150 VWB G2
Code de commande	911401503944
Code 12NC	911401503944
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	1

Schéma dimensionnel

