



LuxSpace Pro

DN589X LED7/CED P7PSD D100 WB G2

LuxSpace Pro, 7.2 W, 720 lm, Tunable white 2700-6500 K, DALI

Philips LuxSpace Pro được xây dựng dựa trên danh tiếng của dòng sản phẩm LuxSpace về hiệu suất vượt trội, mức sử dụng năng lượng cực thấp, thư thái dễ chịu về thị giác và thiết kế kiểu dáng. Thế hệ đèn LED downlight đáng tin cậy tiếp theo này có thiết kế cực kỳ nhỏ gọn với kiến trúc âm trần, sâu, cùng độ sâu chóa phản xạ tăng lên để làm nổi bật những chi tiết nhỏ nhất. LuxSpace Pro cũng là một ví dụ điển hình về tính linh hoạt. Đây là loại đèn LED downlight tiết kiệm năng lượng có nhiều cấu hình đa dạng từ 450 đến 8.000 lumen, 3 inch đến 8 inch, trong đó khách hàng có thể lựa chọn một trong các biến thể: có độ sáng cố định, có thể điều chỉnh độ sáng hoặc Interact Ready. Nhờ đó, LuxSpace Pro là giải pháp "kết hợp" hoàn hảo cho các ứng dụng có khả năng mở rộng và đa dạng, đòi hỏi các môi trường chiếu sáng khác nhau, với một kiểu dáng và mẫu mã thống nhất.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Loại nguồn sáng	LED
Thẻ dịch vụ	Có
Thang giá trị	Thông số kỹ thuật

Thông tin kỹ thuật về đèn	
Quang thông	720 lm
Nhiệt độ màu (CCT)	Tunable white 2700-6500 K
Hiệu suất phát quang định mức	100 lm/W
Chỉ số hoàn màu (CRI)	>80
Màu sắc nguồn sáng	CRI80 Quang phổ tăng cường màu lục lam Bio-up trắng có thể tùy chỉnh
Loại chóa quang học	Góc chiếu 60°

Chỉ số đánh giá độ chói đồng nhất theo CEN (UGR)	18
--	----

Vận hành và điện	
Điện áp đầu vào	220 đến 240 V
Tần số lưới điện	50 or 60 Hz
Công suất	7,2 W
Hệ số công suất (dạng thập phân/phân số)	0.8
Số lượng sản phẩm trên MCB 16 A loại B	104
Cấp bảo vệ IEC	Cấp an toàn II

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng (Có hỗ trợ tăng/giảm sáng)	DALI

LuxSpace Pro

Giao diện điều khiển	DALI
Cơ khí và vỏ đèn	
Vật liệu vỏ đèn	Hộp kim nhôm
Vật liệu chóa quang học	Nhôm
Vật liệu chụp quang học	Polycarbonate
Màu sắc vỏ thiết bị	Trắng
Lớp hoàn thiện chụp quang học	Đục mờ
Chiều cao tổng thể	68 mm
Đường kính tổng thể	112 mm
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP20 [Bảo vệ ngón tay]
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK03 [0,35 J gia cường]
Kiểu chụp quang học	Bộ khuếch tán polycarbonate
Trọng lượng tịnh (Bộ)	0,340 kg
Phê duyệt và ứng dụng	
Đấu CE	Có

Phạm vi nhiệt độ môi trường xung quanh	-20 đến +40°C
Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)	
Dung sai quang thông	+/-10%
Dung sai mức tiêu thụ điện	+/-10%
Dữ liệu sản phẩm	
Tên sản phẩm đặt hàng	DN589X LED7/CED P7PSD D100 WB
	G2
Tên sản phẩm đầy đủ	DN589X LED7/CED P7PSD D100 WB
	G2
Mã đơn hàng	911401505944
Số vật liệu (12NC)	911401505944
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	1

Bản vẽ kích thước

