



# LuxSpace Pro

## DN591X LED15/CED P14PSD D125 WB G2

LuxSpace Pro, 13.6 W, 1470 lm, Tunable white 2700-6500 K, DALI

Philips LuxSpace Pro s'appuie sur la réputation de la famille LuxSpace pour ses performances exceptionnelles, sa consommation d'énergie extrêmement faible, son confort visuel élevé et son design. Cette nouvelle génération de downlights LED fiables se présente dans un design élégant avec une architecture profonde et encastrée et une profondeur de réflecteur accrue pour mettre en valeur les moindres détails. LuxSpace Pro est également un brillant exemple de polyvalence. Ce downlight LED à économie d'énergie est disponible dans une gamme complète de configurations allant de 450 à 8 000 lumens, de 3 à 8 pouces, avec la possibilité de choisir des variantes fixes, à intensité variable ou Interact Ready. Cela fait de LuxSpace Pro la solution parfaite pour les assortiments, pour des applications potentiellement étendues qui nécessitent différentes ambiances d'éclairage, avec un aspect de luminaire cohérent.

### Données du produit

Informations générales		Température de couleur	
Type de moteur de la source lumineuse	LED	Blanc réglable Bio-up Cyan spectre amélioré IRC80	
Service Tag	Oui	Type d'optique	
Échelle de valeur	Caractéristiques	Angle d'ouverture de faisceau 60°	
Données techniques de l'éclairage		Fonctionnement et électricité	
Flux lumineux	1 470 lm	Tension d'entrée	220 à 240 V
Température de couleur corrélée (nom.)	Tunable white 2700-6500 K	Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	108 lm/W	Consommation électrique	13,6 W
Indice de rendu de couleur (IRC)	>80	Facteur de puissance (fraction)	0.9
		Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	104

# LuxSpace Pro

Classe de protection IEC	Classe de sécurité II
<b>Commandes et gradation</b>	
Variation de l'intensité lumineuse	DALI
Interface de commande	DALI
<b>Mécanique et boîtier</b>	
Matériaux du boîtier	Alliage d'aluminium
Matériaux optiques	Aluminium
Matériaux du cache optique/de la lentille	Polycarbonate
Couleur du boîtier	Blanc
Finition du cache optique/de la lentille	Mat
Hauteur totale	90 mm
Diamètre total	137 mm
Code d'indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Code de protection contre les chocs méca.	IK03 [0,35 J renforcé]
Type de cache optique/de lentille	Diffuseur en polycarbonate
Poids net (pièce)	0,490 kg

## Approbation et application

Marquage CE	Oui
Plage de température ambiante	-20 à +40 °C

## Performances initiales (conformité à la norme IEC)

Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Tolérance de consommation électrique	+/-10%

## Données du produit

Nom du produit de la commande	DN591X LED15/CED P14PSD D125 WB G2
Nom de produit complet	DN591X LED15/CED P14PSD D125 WB G2
Code de commande	911401506044
Code 12NC	911401506044
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	1

## Schéma dimensionnel

