



# LuxSpace Pro

## DN594X LED36/CED P32PSD D200 WB G2

LuxSpace Pro, 32 W, 3620 lm, Tunable white 2700–6500 K, DALI

Philips LuxSpace Pro s'appuie sur la réputation de la famille LuxSpace pour ses performances exceptionnelles, sa consommation d'énergie extrêmement faible, son confort visuel élevé et son design. Cette nouvelle génération de downlights LED fiables se présente dans un design élégant avec une architecture profonde et encastrée et une profondeur de réflecteur accrue pour mettre en valeur les moindres détails. LuxSpace Pro est également un brillant exemple de polyvalence. Ce downlight LED à économie d'énergie est disponible dans une gamme complète de configurations allant de 450 à 8 000 lumens, de 3 à 8 pouces, avec la possibilité de choisir des variantes fixes, à intensité variable ou Interact Ready. Cela fait de LuxSpace Pro la solution parfaite pour les assortiments, pour des applications potentiellement étendues qui nécessitent différentes ambiances d'éclairage, avec un aspect de luminaire cohérent.

### Données du produit

| Informations générales                 |                           | Température de couleur                            |                                   |
|----------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Type de moteur de la source lumineuse  | LED                       | Blanc réglable Bio-up Cyan spectre amélioré IRC80 |                                   |
| Service Tag                            | Oui                       | Type d'optique                                    | Angle d'ouverture de faisceau 60° |
| Échelle de valeur                      | Caractéristiques          | Taux d'éblouissement unifié                       | 19                                |
| Données techniques de l'éclairage      |                           | Fonctionnement et électricité                     |                                   |
| Flux lumineux                          | 3 620 lm                  | Tension d'entrée                                  | 220 à 240 V                       |
| Température de couleur corrélée (nom.) | Tunable white 2700–6500 K | Fréquence linéaire                                | 50 or 60 Hz                       |
| Efficacité lumineuse (valeur nominale) | 113 lm/W                  | Consommation électrique                           | 32 W                              |
| Indice de rendu de couleur (IRC)       | >80                       | Facteur de puissance (fraction)                   | 0.9                               |
|                                        |                           | Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B | 104                               |

# LuxSpace Pro

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Classe de protection IEC                  | Classe de sécurité II        |
| Commandes et gradation                    |                              |
| Variation de l'intensité lumineuse        | DALI                         |
| Interface de commande                     | DALI                         |
| Mécanique et boîtier                      |                              |
| Matériaux du boîtier                      | Alliage d'aluminium          |
| Matériaux optiques                        | Aluminium                    |
| Matériaux du cache optique/de la lentille | Polycarbonate                |
| Couleur du boîtier                        | Blanc                        |
| Finition du cache optique/de la lentille  | Mat                          |
| Hauteur totale                            | 125 mm                       |
| Diamètre total                            | 212 mm                       |
| Code d'indice de protection               | IP20 [Protection des doigts] |
| Code de protection contre les chocs méca. | IK03 [0,35 J renforcé]       |
| Type de cache optique/de lentille         | Diffuseur en polycarbonate   |
| Poids net (pièce)                         | 1,150 kg                     |

|                                                    |                                       |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Approbation et application                         |                                       |
| Marquage CE                                        | Oui                                   |
| Plage de température ambiante                      | -20 à +40 °C                          |
| Performances initiales (conformité à la norme IEC) |                                       |
| Tolérance de flux lumineux                         | +/-10%                                |
| Tolérance de consommation électrique               | +/-10%                                |
| Données du produit                                 |                                       |
| Nom du produit de la commande                      | DN594X LED36/CED P32PSD D200<br>WB G2 |
| Nom de produit complet                             | DN594X LED36/CED P32PSD D200<br>WB G2 |
| Code de commande                                   | 911401506444                          |
| Code 12NC                                          | 911401506444                          |
| Numérateur - Quantité par kit                      | 1                                     |
| Conditionnement par carton                         | 1                                     |

## Schéma dimensionnel

