



# GreenSpace 吸頂筒燈

## SM291C LED10/840 PSU WH

LED, 10 W, 電源裝置 (開/關), 高光鏡面, 反射燈, 90°

GreenSpace 吸頂 LED 筒燈是一款超值表現的 LED 筒燈。系統光效高達 100lm/W, 比傳統筒燈節能高達 66%。簡約時尚的外形設計, 大器美觀、清爽優雅, 提升空間質感。一體輕量化設計, 降低安裝成本。外觀設計簡潔時尚, 適合室內室外環境使用, 更可以用在一些無天花板的室內環境, 例如機場、火車站等中高空間及公共場所。

### 产品数据

一般資訊		電網頻率	
光源可更換	無	電網頻率	50 or 60 Hz
裝置部件數量	單位	湧入電流	11 A
內附驅動器	是	浪湧時間	0.003 ms
照明 source 引擎類型	LED	耗電量	10 W
客戶服務標籤	是	功率因數 (比值)	0.9
價值階梯	效能	16 A 類型 B 的 MCB 上的產品數量	30
保固期	3 年	適合隨機切換	無
		保護等級 IEC	安全等級 I
照明技術		控制與調光	
光通量	1,000 lm	可調光	否
相關色溫 (標稱)	4000 K	驅動器/電力單元/變壓器	電源裝置 (開/關)
光效 (額定) (標準)	100 lm/W	控制介面	-
演色性指數 (CRI)	>80	恆光輸出	無
光源色彩	840 中性白光	機械與外罩	
光學裝置類型	高光鏡面	外觀材質	鋁壓鑄
燈具光束角度	90°	反光器材質	鋁
		光學材料	鋁色
		光學罩材質	-
運轉與電力			
輸入電壓	220 至 240 V		

## GreenSpace 吸頂筒燈

外罩色彩	白色
光學罩表面處理	-
整體長度	0 mm
整體寬度	0 mm
整體高度	135 mm
整體直徑	160 mm
尺寸 (高 x 寬 x 深)	135 x 0 x 0 mm
防水防塵規範 (IP)	IP20 [可防止手指侵入]
機械衝擊保護規範	IK02 [0.2 J 標準]
光學罩類型	反射燈
淨重 (個)	0.600 kg

### 認證與應用

灼熱絲測試	溫度 750°C、持續時間 5 秒
CE 標誌	是
環境溫度範圍	-20 至 +40 °C

### 初始效能 (符合 IEC 標準)

光通量容限	+/-10%
-------	--------

點火色度	(0.38, 0.38) SDCM <5
功耗容差	+/-10%

### 長期效能 (符合 IEC 標準)

5000 h 下的驅動器故障率	1.00 %
中值使用壽命 L70B50	50,000 h
中值使用壽命 L80B50	40,000 h
中值使用壽命 L90B50	20,000 h

### 產品資料

下訂產品名稱	SM291C LED10/840 PSU WH
完整產品名稱	SM291C LED10/840 PSU WH
完整產品代碼	911401508931
訂單代碼	911401508931
材質 Nr. (12NC)	911401508931
分子 - 每個包裝的數量	1
分子 - 每一外盒包裝	1

## 二维绘图

