GreenSpace 吸頂筒燈

SM293C LED20/830 PSU WH

LED, 19 W, 電源裝置 (開/關), 高光鏡面, 反射燈, 90°

GreenSpace 吸頂 LED 筒燈是一款超值表現的 LED 筒燈。系統光效高達 100lm/W，比傳統筒燈節能高達 66%。簡約時尚的外形設計，大器美觀、清爽優雅，提升空間質感。一體輕量化設計，降低安裝成本。外觀設計簡潔時尚，適合室內室外環境使用，更可以用在一些無天花板的室內環境，例如機場、火車站等中高空間及公共場所。

产品数据

一般資訊	
光源可更換	無
裝置部件數量	單位
內附驅動器	是
照明 source 引擎類型	LED
客戶服務標籤	是
價值階梯	效能
保固期	3 年

照明技術	
光通量	2,000 lm
相關色溫 (標稱)	3000 K
光效 (額定) (標準)	105 lm/W
演色性指數 (CRI)	>80
光源色彩	830 暖白光
光學裝置類型	高光鏡面
燈具光束幅度	90°

運轉與電力	
輸入電壓	220 至 240 V
電網頻率	50 or 60 Hz
湧入電流	11 A
浪湧時間	0.028 ms
耗電量	19 W
功率因數 (比值)	0.9
16 A 類型 B 的 MCB 上的產品數量	15
適合隨機切換	無
保護等級 IEC	安全等級 I

控制與調光	
可調光	否
驅動器/電力單元/變壓器	電源裝置 (開/關)
控制介面	-
恆光輸出	無

機械與外罩	
外殼材質	鋁壓鑄
反光器材質	鋁
光學材料	鋁色
光學罩材質	-

GreenSpace 吸頂筒燈

外罩色彩	白色
光學罩表面處理	-
整體長度	0 mm
整體寬度	0 mm
整體高度	135 mm
整體直徑	160 mm
尺寸 (高 x 寬 x 深)	135 x 0 x 0 mm
防水防塵規範 (IP)	IP20 [可防止手指侵入]
機械衝擊保護規範	IK02 [0.2 J 標準]
光學罩類型	反射燈
淨重 (個)	0.600 kg

認證與應用

灼熱絲測試	溫度 750°C、持續時間 5 秒
CE 標誌	是
環境溫度範圍	-20 至 +40 °C

初始效能 (符合 IEC 標準)

光通量容限	+/-10%
點火色度	(0.44, 0.40) SDCM <5
功耗容差	+/-10%

長期效能 (符合 IEC 標準)

5000 h 下的驅動器故障率	1.00 %
中值使用壽命 L70B50	50,000 h
中值使用壽命 L80B50	40,000 h
中值使用壽命 L90B50	20,000 h

產品資料

下訂產品名稱	SM293C LED20/830 PSU WH
完整產品名稱	SM293C LED20/830 PSU WH
完整產品代碼	911401509431
訂單代碼	911401509431
材質 Nr. (12NC)	911401509431
分子 - 每個包裝的數量	1
分子 - 每一外盒包裝	1

二维绘图



© 2023 Signify Holding 保留一切權利。 Signify 不對本協議所含括資訊之準確性及完整性提供任何聲明或保證，對以此訊息為依據採取的任何行動亦概不負責。 除非 Signify 同意，本文件提及之資訊並非任何商業合約，亦不構成任何報價或合約任一部分。
Philips 與 Philips Shield Emblem 均屬 Koninklijke Philips N.V 註冊商標。