

CR388C G3 LED45/850 L120

911401510544



GreenPerform Teardrop G3, 30 W, 850 trắng trung tính, 4500 lm, Góc rộng, IP40 | Bảo vệ dây

Greenperform Teardrop CR388C G3 là thiết bị phòng sạch giá cả phải chăng nhưng có hiệu quả hệ thống cao. Nhờ thiết kế mỏng và tinh gọn, thiết bị này giảm thiểu hoàn hảo việc bám bụi trên vỏ máy. Nhờ hiệu quả hệ thống tối đa 150lm/w, thiết bị này mang lại khả năng tiết kiệm năng lượng cao hơn cho khách hàng. Ngoài ra, CR388C G3 còn cung cấp kết nối dễ dàng để lắp thành hàng liên tục. Giao diện Dali và CRI90 được cung cấp trong dòng sản phẩm này để mở rộng khả năng cung cấp giao diện điều khiển và tạo sự thoải mái cho thị giác. CR388C G3 là một sản phẩm phù hợp cho các dự án phòng sạch mới được lắp đặt và trang bị thêm.

Thông tin chung

Số lượng bộ điều khiển	1 thiết bị
Bộ điều khiển	EB [Điện tử]
Bao gồm bộ điều khiển	Có
Loại nguồn sáng	LED
Thang giá trị	Hiệu suất
Thời hạn bảo hành	5 năm

Thông tin kỹ thuật về đèn

Quang thông	4.500 lm
Nhiệt độ màu (CCT)	5000 K
Hiệu suất phát quang định mức	150 lm/W
Chỉ số hoàn màu (CRI)	>80
Số lượng nguồn sáng	156
Góc chiếu của nguồn sáng	120 °
Màu sắc nguồn sáng	850 trắng trung tính
Loại chóa quang học	Góc rộng
Sự mở rộng chùm sáng của đèn dạng thanh dầm	-
Chỉ số đánh giá độ chói đồng nhất theo CEN (UGR)	Not applicable
Khu vực được chiếu sáng hiệu quả	0,048 m²

Vận hành và điện

Điện áp đầu vào	220 đến 240 V
Tần số lưới điện	50 or 60 Hz
Dòng khởi động	12,6 A
Thời gian khởi động	0,18 ms
Công suất	30 W
Hệ số công suất (dạng thập phân/phân số)	0.95
Kết nối	Đầu nối ấn 3 cực
Cáp	-
Số lượng sản phẩm trên MCB 16 A loại B	33
Phù hợp với bật/tắt ngẫu nhiên	Có
Cấp bảo vệ IEC	Cấp an toàn I

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng

Có thể điều chỉnh độ sáng (Có hỗ trợ tăng/giảm sáng)	-
Giao diện điều khiển	-
Độ mờ tối đa	Không áp dụng

Cơ khí và vỏ đèn

Vật liệu vỏ đèn	Nhựa
Vật liệu đèn phản chiếu	-
Vật liệu chóa quang học	Polycarbonate
Vật liệu chụp quang học	Polycarbonate
Màu sắc vỏ thiết bị	RAL 9003 trắng
Phụ kiện/Thiết bị gá lắp	Giá gắn tường
Lớp hoàn thiện chụp quang học	Làm mờ
Chiều dài tổng thể	1.094,5 mm
Chiều rộng tổng thể	44,5 mm
Chiều cao tổng thể	62,5 mm
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu)	63 x 45 x 1095 mm
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP40 [Bảo vệ dây]
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK03 [0,3]]
Kiểu chụp quang học	Polycarbonate
Trọng lượng tịnh (Bộ)	0,670 kg

Phê duyệt và ứng dụng

Thử nghiệm sợi dây phát sáng	-
Ký hiệu tính dễ cháy	-
Dấu CE	Có
Dấu ENEC	-
Rủi ro quang học	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Thông số kỹ thuật về rủi ro quang học	0 m
Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu	Có
Nhiệt độ môi trường hiệu quả Tq	25 °C
Phạm vi nhiệt độ môi trường xung quanh	0 đến +35°C

Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)

Dung sai quang thông	+/-10%
Màu sắc ban đầu	4500
Dung sai mức tiêu thụ điện	+/-10%

Dữ liệu sản phẩm

Tên sản phẩm đặt hàng	CR388C G3 LED45/850 L120
Tên sản phẩm đầy đủ	CR388C G3 LED45/850 L120

Mã đơn hàng	911401510544
Số vật liệu (12NC)	911401510544
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	16

Bản vẽ kích thước

