SlimBalance

SP550P LED12S 840 L60 PSU CD

SlimBalance, 89.29 lm/W, 840 trắng trung tính

SlimBalance là dòng sản phẩm có thiết kế thanh lịch và trang nhã, giúp tạo nên không gian hấp dẫn và khác biệt cho khách hàng. Dòng đèn này có nhiều độ dài khác nhau (600 mm, 1200 mm, 1500 mm), nắp đầu khác nhau (tròn, vuông) và kiểu phân bố ánh sáng khác nhau (trực tiếp, gián tiếp). Phiên bản tuân thủ tiêu chuẩn văn phòng cung cấp ánh sáng thoải mái với chất lượng tốt.

Cảnh báo và An toàn

- Sản phẩm có IPX0 và vì vậy, không đảm bảo bảo vệ thiết bị khỏi sự xâm nhập của nước. Do đó, chúng tôi khuyến khích khách hàng kiểm tra tính thích hợp của môi trường lắp đặt bộ đèn
- Nếu không tuân thủ khuyến nghị trên và bộ đèn bị nước xâm nhập, Philips / Signify không thể đảm bảo sự an toàn khi xảy ra sự cố & quyền bảo hành sản phẩm sẽ bị vô hiệu

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Nguồn sáng có thể thay thế	Không
Số lượng bộ điều khiển	1 thiết bị
Bao gồm bộ điều khiển	Có
Loại nguồn sáng	LED
Thang giá trị	Hiệu suất
Thời hạn bảo hành	3 năm

Thông tin kỹ thuật về đèn	
Quang thông	1.250 lm
Nhiệt độ màu (CCT)	4000 K
Hiệu suất phát quang định mức	89,29 lm/W
Chỉ số hoàn màu (CRI)	>80
Góc chiếu của nguồn sáng	- °
Màu sắc nguồn sáng	840 trắng trung tính
Loại chóa quang học	Góc rộng
Sự mở rộng chùm sáng của đèn dạng thanh dầm	120°

Vận hành và điện	
Điện áp đầu vào	220/240 V
Tần số lưới điện	50 to 60 Hz
Dòng khởi động	14 A
Thời gian khởi động	250 ms
Công suất	14 W
Hệ số công suất (dạng thập phân/phân số)	0.95
Kết nối	Mối nối bên trong
Cáp	-
Số lượng sản phẩm trên MCB 16 A loại B	33

SlimBalance

Cấp bảo vệ IEC	Cấp an toàn I

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng

Có thể điều chỉnh độ sáng (Có hỗ trợ tăng/giảm sáng)	Không
Bộ điều khiển/bộ nguồn/biến thế	-
Giao diện điều khiển	-
Duy trì quang thông không đổi (CLO)	Không
Độ mờ tối đa	Không áp dụng

Cơ khí và vỏ đèn

Vật liệu vỏ đèn	Kim loại
Vật liệu đèn phản chiếu	-
Vật liệu chóa quang học	Polycarbonate
Vật liệu chụp quang học	Polycarbonate
Vật liệu gắn cố định	Thép
Màu sắc vỏ thiết bị	Bạc
Lớp hoàn thiện chụp quang học	Trắng đục
Chiều dài tổng thể	600 mm
Chiều rộng tổng thể	70 mm
Chiều cao tổng thể	105 mm
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu)	105 x 70 x 600 mm
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP20 [Bảo vệ ngón tay]
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK03 [0,3 J]
Kiểu chụp quang học	Trắng đục
Trọng lượng tịnh (Bộ)	2,299 kg

Phê duyệt và ứng dụng

Thử nghiệm sợi dây phát sáng	Nhiệt độ 650 °C, thời gian 30 giây
Ký hiệu tính dễ cháy	-
Dấu CE	Có
Dấu ENEC	-
Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu	Có
Phạm vi nhiệt độ môi trường xung quanh	-20 đến +40°C

Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)

Dung sai quang thông	+/-10%
Màu sắc ban đầu	(0.38, 0.38) SDCM< 3
Dung sai mức tiêu thụ điện	+/-10%

Hiệu suất theo thời gian (Tuân thủ IEC)

Tuổi thọ hữu ích trung bình L70B50	50.000 h

Dữ liệu sản phẩm

Tên sản phẩm đặt hàng	SP550P LED12S 840 L60 PSU CD
Tên sản phẩm đầy đủ	SP550P LED12S 840 L60 PSU CD
Mã sản phẩm đầy đủ	911401519741
Mã đơn hàng	911401519741
Số vật liệu (12NC)	911401519741
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	2

Bản vẽ kích thước



© 2023 Signify Holding Mọi quyền được bảo lưu. Signify không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính xác hay đầy đủ của thông tin nêu trong này và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào dựa vào những thông tin đó. Thông tin được trình bày trong tài liệu này không phải là sự chào mời bán hàng và không cấu thành một phần của bất kỳ báo giá hay hợp đồng nào, trừ khi được Signify đồng ý. Philips và Biểu tượng tấm khiên Philips là các thương hiệu đã đăng ký của Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, Tháng 4 14 - dữ liệu có thể thay đổi