



GreenSpace G6

DN390B LED7/840 P6PSU D100WHWP CAUG2HE

GreenSpace G6, 5.8 W, 750 lm, 4000 K, Kaplamalı reflektör, Mat, IP20/54 | Parmak korumalı; toz birikmesine karşı korumalı, sıçramaya dayanıklı

Philips GreenSpace G6, GreenSpace ailesinin üstün performans, son derece düşük enerji kullanımı ve yüksek görsel konfor konusundaki itibarını temel alıyor. Bu yeni nesil güvenilir LED yukardan aydınlatmalar, en küçük ayrıntıları vurgulamak için derin, gömme mimariye ve artırılmış reflektör derinliğine sahip son derece kompakt bir tasarımla sunulur. GreenSpace G6 aynı zamanda çok yönlülüğün parlak bir örneğidir. Bu enerji tasarruflu LED yukardan aydınlatma, 600 ila 3.550 lümen arasında kapsamlı bir dizi konfigürasyonda sunulur ve sabit, dim edilebilir veya Interact Ready seçenekleri mevcuttur. GreenSpace G6, uyumlu tek armatür görünümü ve hissi ile farklı aydınlatma ortamları gerektiren potansiyel olarak geniş ve kapsamlı uygulamalar için mükemmel bir "karıştır ve eşleştir" çözümüdür.

Ürün veri

Genel Bilgiler		Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	
Sürücü birimi sayısı	-	Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	130 lm/W
Sürücü	-	Renk oluşturma dizini (CRI)	>80
Tertibat dahildir	Evet	Işık kaynağı sayısı	1
Işık kaynağı motoru türü	LED	Işık kaynağı rengi	840 nötr beyaz
Service etiketi	Evet	Optik sistem türü	Kaplamalı reflektör
Değer merdiveni	Performans	Birleşik parlama derecesi CEN	25
Garanti süresi	3 yıl	Çalıştırma ve Elektrik	
Işık Teknik Ayrıntıları		Giriş Voltajı	220 ila 240 V
Işık Akısı	750 lm	Hat Frekansı	50 or 60 Hz
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	4000 K	Kalkış Akımı	14 A
		Ani akım süresi	0,01 ms

GreenSpace G6

Güç Tüketimi	5,8 W
Güç Faktörü (Kesir)	0.9
Bağlantı	Boştaki kablo uçları/teller
Kablo	2x0,75 mm ² Fişsiz 0,2 m uzunluğunda kablo
MCB'deki 16 A tür B ürün sayısı	204
Rastgele anahtara uygun	Hayır
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Hayır
Kontrol arayüzü	-
Maksimum dim seviyesi	Yok

Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Malzemesi	Dökme alüminyum
Reflektör malzemesi	Polikarbon
Optik sistem malzemesi	Polikarbon
Optik kapak malzemesi	Polikarbon
Muhafaza Rengi	Alüminyum
Montaj cihazı	Gömülü montaj için çerçeve
Optik kapak kaplaması	Mat
Genel yükseklik	68 mm
Toplam çap	120 mm
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20/54 [Parmak korumalı; toz birikmesine karşı korumalı, sıçramaya dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK03 [0,3 J]
Optik kapak tipi	Polikarbonat Difüzer
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,990 kg

Onay ve Uygulama

Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 5 sn
Alev alma işareti	-
CE işareti	Evet
ENEC işareti	-
Fotobiyolojik risk	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Performans ortam sıcaklığı Tq	25 °C
Ortam sıcaklığı aralığı	-20 ila +40 °C

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	+/-10%
Başlangıç renk türü	5
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	DN390B LED7/840 P6PSU D100WHWP CAUG2HE
Tam ürün adı	DN390B LED7/840 P6PSU D100WHWP CAUG2HE
Sipariş kodu	911401520244
Malzeme No. (12NC)	911401520244
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1

Boyutlu çizim



