

PHILIPS

Lighting



RC160V

RC160V LED39/840 W60L60 PSD

RC160V, 130 lm/W, 840 trắng trung tính, DALI

Panel GreenPerform RC160V là một panel mỏng, chiếu sáng cạnh, có hiệu suất cao nhất trên thị trường. Sản phẩm có sẵn 3 kích cỡ thông thường: 600x600; 300x1200 và 600x1200mm để phù hợp với hầu hết các ứng dụng trong nhà. Sản phẩm cũng có UGR thấp hơn giúp mắt thoải mái. Ngoài ra, RC160V còn dễ dàng kết nối với hệ thống điều khiển để tiết kiệm năng lượng tốt hơn.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Số lượng bộ điều khiển	1 thiết bị
Bộ điều khiển	-
Bao gồm bộ điều khiển	Có
Loại nguồn sáng	LED
Thẻ dịch vụ	Có
Thang giá trị	Hiệu suất
Thời hạn bảo hành	3 năm

Thông tin kỹ thuật về đèn	
Quang thông	3.900 lm
Nhiệt độ màu (CCT)	4000 K
Hiệu suất phát quang định mức	130 lm/W
Chỉ số hoàn màu (CRI)	80
Số lượng nguồn sáng	240
Màu sắc nguồn sáng	840 trắng trung tính
Loại chóa quang học	Góc chiếu 100°
Sự mở rộng chùm sáng của đèn dạng thanh dầm	100°

Chỉ số đánh giá độ chói đồng nhất theo CEN (UGR)	22
--	----

Vận hành và điện	
Điện áp đầu vào	200 đến 240 V
Tần số lưới điện	50 to 60 Hz
Dòng khởi động	270 A
Thời gian khởi động	40 ms
Công suất	30 W
Hệ số công suất (dạng thập phân/phân số)	0.9
Kết nối	-
Số lượng sản phẩm trên MCB 16 A loại B	24
Phù hợp với bật/tắt ngẫu nhiên	Không áp dụng
Cấp bảo vệ IEC	Cấp an toàn II

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng (Có hỗ trợ tăng/giảm sáng)	DALI
Giao diện điều khiển	DALI

RC160V

Độ mờ tối da	Có thể lập trình
Cơ khí và vỏ đèn	
Vật liệu vỏ đèn	Nhôm ép dùn
Vật liệu đèn phân chiếu	-
Vật liệu chóa quang học	Polystyrene
Vật liệu chụp quang học	Polystyrene
Màu sắc vỏ thiết bị	RAL 9003 trắng
Phụ kiện/Thiết bị giá lắp	-
Lớp hoàn thiện chụp quang học	Kim cương
Chiều dài tổng thể	595 mm
Chiều rộng tổng thể	595 mm
Chiều cao tổng thể	38 mm
Đường kính tổng thể	595 mm
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu)	38 x 595 x 595 mm
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP20 [Bảo vệ ngón tay]
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK03 [0.3 J]
Kiểu chụp quang học	PS
Trọng lượng tịnh (Bộ)	1,700 kg
Phê duyệt và ứng dụng	
Thử nghiệm sợi dây phát sáng	Nhiệt độ 650 °C, thời gian 30 giây
Ký hiệu tính dễ cháy	-
Đấu CE	Có

Đấu ENEC	-
Rủi ro quang học	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu	Có
Nhiệt độ môi trường hiệu quả Tq	25 °C
Phạm vi nhiệt độ môi trường xung quanh	-20 đến +40°C
Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)	
Dung sai quang thông	+/-10%
Dung sai mức tiêu thụ điện	+/-10%
Dữ liệu sản phẩm	
Tên sản phẩm đặt hàng	RC160V LED39/840 W60L60 PSD
Tên sản phẩm đầy đủ	RC160V LED39/840 W60L60 PSD
Mã sản phẩm đầy đủ	872016954966199
Mã đơn hàng	911401520732
Số vật liệu (12NC)	911401520732
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8720169549661
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	2
EAN/UPC - Vỏ	8720169549661

Bản vẽ kích thước

