



# GreenSpace G6

## DN390B LED7/840 P6PSU D100 AL WP GMG2HE

GreenSpace G6, 5.8 W, 700 lm, 4000 K, Réflecteur à facettes, Mat, IP20/54 | Protection des doigts ; protection contre l'accumulation de poussière, protection contre les éclaboussures

Philips GreenSpace G6 s'appuie sur la réputation de la famille GreenSpace pour ses performances exceptionnelles, sa consommation d'énergie extrêmement faible et son confort visuel élevé. Cette nouvelle génération de downlights à LED fiables offre un design très compact avec une architecture profonde et encastrée, et une profondeur de réflecteur accrue pour mettre en valeur les moindres détails. GreenSpace G6 constitue également un exemple parfait de polyvalence. Ce downlight LED à économie d'énergie est disponible dans une gamme complète de configurations de 600 à 3 550 lumens, avec la possibilité de choisir des variantes fixes, gradables ou Interact Ready. GreenSpace G6 constitue donc la solution parfaite d'assortiment pour des applications potentiellement larges et étendues qui nécessitent différentes ambiances d'éclairage, avec un aspect de luminaires cohérent.

### Données du produit

Informations générales		Données techniques de l'éclairage	
Nombre d'appareillages	-	Flux lumineux	700 lm
Appareillage	-	Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Ballast/pilote inclus	Oui	Efficacité lumineuse (valeur nominale)	125 lm/W
Type de moteur de la source lumineuse	LED	Indice de rendu de couleur (IRC)	>80
Service Tag	Oui	Nombre de sources lumineuses	1
Échelle de valeur	Performance	Température de couleur	840 blanc neutre
Garantie	3 ans	Type d'optique	Réflecteur à facettes

## GreenSpace G6

Taux d'éblouissement unifié	16
-----------------------------	----

### Fonctionnement et électricité

Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
Courant d'appel	14 A
Temps d'appel	0,01 ms
Consommation électrique	5,8 W
Facteur de puissance (fraction)	0,9
Connexion	Fils/câbles volants
Câble	2 × 0,75 mm <sup>2</sup> Câble 0,2 m sans prise
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	204
Convient pour la commutation aléatoire	Non
Classe de protection IEC	Classe de sécurité II

### Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
Interface de commande	-
Niveau de gradation maximal	Non applicable

### Mécanique et boîtier

Matériaux du boîtier	Fonte d'aluminium
Matériaux du réflecteur	Polycarbonate
Matériaux optiques	Polycarbonate
Matériaux du cache optique/de la lentille	Polycarbonate
Couleur du boîtier	Aluminium
Dispositif de montage	Cadre pour montage encastré
Finition du cache optique/de la lentille	Mat
Hauteur totale	68 mm
Diamètre total	120 mm
Code d'indice de protection	IP20/54 [Protection des doigts ; protection contre l'accumulation de

	poussière, protection contre les éclaboussures]
Code de protection contre les chocs méca.	IK03 [0,3 J]
Type de cache optique/de lentille	Diffuseur en polycarbonate
Poids net (pièce)	0,240 kg

### Approbation et application

Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 5 s
Essai au fil incandescent	-
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	-
Risque photobiologique	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Performance température ambiante Tq	25 °C
Plage de température ambiante	-20 à +40 °C

### Performances initiales (conformité à la norme IEC)

Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Chromaticité initiale	5
Tolérance de consommation électrique	+/-10%

### Données du produit

Nom du produit de la commande	DN390B LED7/840 P6PSU D100 AL WP GMG2HE
Nom de produit complet	DN390B LED7/840 P6PSU D100 AL WP GMG2HE
Code de commande	911401525644
Code 12NC	911401525644
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	4

## Schéma dimensionnel



