



GreenSpace G6

DN394B LED40/830 P29PSU D200 WH GMG2HE

GreenSpace G6, 29.3 W, 3700 lm, 3000 K, Réflecteur blanc et cache opale, Mat, IP20 | Protection des doigts

Philips GreenSpace G6 s'appuie sur la réputation de la famille GreenSpace pour ses performances exceptionnelles, sa consommation d'énergie extrêmement faible et son confort visuel élevé. Cette nouvelle génération de downlights à LED fiables offre un design très compact avec une architecture profonde et encastrée, et une profondeur de réflecteur accrue pour mettre en valeur les moindres détails. GreenSpace G6 constitue également un exemple parfait de polyvalence. Ce downlight LED à économie d'énergie est disponible dans une gamme complète de configurations de 600 à 3 550 lumens, avec la possibilité de choisir des variantes fixes, gradables ou Interact Ready. GreenSpace G6 constitue donc la solution parfaite d'assortiment pour des applications potentiellement larges et étendues qui nécessitent différentes ambiances d'éclairage, avec un aspect de luminaires cohérent.

Données du produit

Informations générales		Température de couleur corrélée (nom.)	
Nombre d'appareillages	-	Efficacité lumineuse (valeur nominale)	130 lm/W
Appareillage	-	Indice de rendu de couleur (IRC)	>80
Ballast/pilote inclus	Oui	Nombre de sources lumineuses	1
Type de moteur de la source lumineuse	LED	Température de couleur	830 blanc chaud
Service Tag	Oui	Type d'optique	Réflecteur blanc et cache opale
Échelle de valeur	Performance	Taux d'éblouissement unifié	26
Garantie	3 ans	Fonctionnement et électricité	
Données techniques de l'éclairage		Tension d'entrée	220 à 240 V
Flux lumineux	3 700 lm	Fréquence linéaire	50 or 60 Hz

Courant d'appel	19,5 A
Temps d'appel	0,258 ms
Consommation électrique	29,3 W
Facteur de puissance (fraction)	0.9
Connexion	Fils/câbles volants
Câble	2 × 0,75 mm² Câble 0,2 m sans prise
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	68
Convient pour la commutation aléatoire	Non
Classe de protection IEC	Classe de sécurité II

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
Interface de commande	-
Niveau de gradation maximal	Non applicable

Mécanique et boîtier

Matériaux du boîtier	Fonte d'aluminium
Matériaux du réflecteur	Polycarbonate
Matériaux optiques	Polycarbonate
Matériaux du cache optique/de la lentille	Polycarbonate
Couleur du boîtier	Aluminium
Dispositif de montage	Cadre pour montage encastré
Finition du cache optique/de la lentille	Mat
Hauteur totale	107 mm
Diamètre total	216 mm
Code d'indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Code de protection contre les chocs méca.	IK03 [0,3 J]
Type de cache optique/de lentille	Diffuseur en polycarbonate

Poids net (pièce)	0,440 kg
-------------------	----------

Approbation et application

Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 5 s
Essai au fil incandescent	-
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	-
Risque photobiologique	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Performance température ambiante Tq	25 °C
Plage de température ambiante	-20 à +40 °C

Performances initiales (conformité à la norme IEC)

Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Chromaticité initiale	5
Tolérance de consommation électrique	+/-10%

Données du produit

Nom du produit de la commande	DN394B LED40/830 P29PSU D200 WH GMG2HE
Nom de produit complet	DN394B LED40/830 P29PSU D200 WH GMG2HE
Code de commande	911401526644
Code 12NC	911401526644
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	4

Schéma dimensionnel



