

# PHILIPS

## Lighting



## GreenSpace G6

### DN392B LED22/840 PSU D150 WH GCG2HE

GreenSpace G6, 16 W, 2200 lm, 4000 K, 白色反射燈與乳白色外蓋, 消光, IP20 | 可防止手指侵入

飛利浦 GreenSpace G6 承襲 GreenSpace 系列享譽業界的卓越效能、極低能耗，以及高視覺舒適度。這款新一代可靠 LED 下照燈外型設計高度輕巧，凹式架構和深度加大反射罩，讓最小細節更為突出。GreenSpace G6 也提供多樣化照明選擇。這款節能 LED 下照燈提供 600 至 3,550 流明的全方位配置組合，可以選用固定、可調光或 Interact Ready 等功能。GreenSpace G6 因此成為完美的「混合搭配」解決方案，適用於需要不同照明氛圍，且有單一凝聚式燈具外觀與風格的潛在廣泛和擴展應用。

#### 产品数据

一般資訊		統一眩光指數 CEN	
裝置部件數量	-	統一眩光指數 CEN	26
部件	-	運轉與電力	
內附驅動器	是	輸入電壓	220 至 240 V
照明 source 引擎類型	LED	線路頻率	50 or 60 Hz
客戶服務標籤	是	湧入電流	10 A
價值階梯	效能	浪湧時間	0.02 ms
保固期	3 年	耗電量	16 W
照明技術		功率因數 (比值)	0.9
光通量	2,200 lm	連續照明	飛線/電線
相關色溫 (標準)	4000 K	續線	2×0.75mm <sup>2</sup> 0.2 公尺續線不含插頭
光效 (額定) (標準)	138 lm/W	16 A 類型 B 的 MCB 上的產品數量	170
演色性指數 (CRI)	>80	適合隨機切換	無
光源數	1	保護等級 IEC	安全等級 II
光源色彩	840 中性白光	控制與調光	
光學裝置類型	白色反射燈與乳白色外蓋	可調光	否

## GreenSpace G6

控制介面	-
最高調光等級	不適用
<b>機械與外罩</b>	
外殼材質	鋁壓鑄
反光器材質	聚碳酸酯
光學材料	聚碳酸酯樹脂
光學罩材質	聚碳酸酯
外罩色彩	鋁色
安裝裝置	隱藏式安裝用框架
光學罩表面處理	消光
整體高度	80 mm
整體直徑	162 mm
防水防塵規範 (IP)	IP20 [可防止手指侵入]
機械衝擊保護規範	IK03 [0.3 J]
光學罩類型	聚碳酸酯漫射體
淨重 (個)	0.340 kg
<b>認證與應用</b>	
灼熱絲測試	溫度 650°C、持續時間 5 秒
易燃性標誌	-

CE 標誌	是
ENEC 標誌	-
光生物學風險	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
符合歐盟 RoHS 標準	是
執行效能周圍溫度 Tq	25 °C
環境溫度範圍	-20 至 +40 °C

### 初始效能 (符合 IEC 標準)

光通量容限	+/-10%
點火色度	5
功耗容差	+/-10%

### 產品資料

下訂產品名稱	DN392B LED22/840 PSU D150 WH GCG2HE
完整產品名稱	DN392B LED22/840 PSU D150 WH GCG2HE
訂單代碼	911401529544
材質 Nr. (12NC)	911401529544
分子 - 每個包裝的數量	1
分子 - 每一外盒包裝	4

## 二维绘图

