

PHILIPS

Lighting



# GreenSpace Flex

## RS378B P6 930 PSU-E WB M43

GreenSpace Flex, 6 W, 930 ánh sáng trắng ấm, IP20 | Bảo vệ ngón tay

GreenSpace Flex là dòng sản phẩm hiệu suất cao dành riêng cho phân khúc Nhà hàng-Khách sạn ở các quốc gia GC/GM. Với ý tưởng thiết kế dạng mô-đun, động cơ nhẹ và các loại viền khác nhau, sản phẩm này có thể kết hợp với nhiều thiết bị khác để đáp ứng yêu cầu đa dạng của khách hàng.

### Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung		Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Loại nguồn sáng	LED	Có thể điều chỉnh độ sáng	Không
Thang giá trị	Hiệu suất	Giao diện điều khiển	-
Thông tin kỹ thuật về đèn		Cơ khí và vỏ đèn	
Quang thông	1.500 lm	Vật liệu vỏ đèn	Hợp kim nhôm
Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)	3000 K	Vật liệu chụp quang học	Polymethyl methacrylate
Quang hiệu (định mức) (Danh định)	100 lm/W	Màu vỏ đèn	Xám
Chỉ số hoàn màu (CRI)	>90	Lớp hoàn thiện chụp quang học	Trắng đục
Màu sắc nguồn sáng	930 ánh sáng trắng ấm	Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP20 [Bảo vệ ngón tay]
		Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK04 [0,5 J trên tiêu chuẩn]
Vận hành và điện		Kiểu chụp quang học	PMMA
Điện áp đầu vào	220-240 V	Trọng lượng tịnh (Bộ)	0,140 kg
Tần số dòng	50 or 60 Hz		
Mức tiêu thụ điện	6 W	Phê duyệt và ứng dụng	
Hệ số công suất (Tỷ lệ)	0.9	Dấu CE	Có
Số lượng sản phẩm trên MCB 16 A loại B	-	Nhiệt độ môi trường cho phép	-20 đến +45°C
Cấp bảo vệ IEC	Cấp an toàn II		

## Greenspace Flex

Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)		Mã sản phẩm đầy đủ	911401532771
Dung sai quang thông	-10% / +10%	Mã đơn hàng	911401532771
Dung sai mức tiêu thụ điện	+/-10%	Số vật liệu (12NC)	911401532771
Dữ liệu sản phẩm		Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
Tên sản phẩm đặt hàng	RS378B P6 930 PSU-E WB M43	Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	48
Tên sản phẩm đầy đủ	RS378B P6 930 PSU-E WB M43		

### Bản vẽ kích thước

