

PHILIPS

Lighting



GreenSpace G6

DN390B LED7/865 P6PSU D100 WH GMG2HE

GreenSpace G6, 5.8 W, 750 lm, 6500 K, Chóa phản xạ trắng và nắp bầu đục, Đục mờ, IP20 | Bảo vệ ngón tay

Philips GreenSpace G6 được xây dựng dựa trên danh tiếng của dòng sản phẩm GreenSpace về hiệu suất vượt trội, mức sử dụng năng lượng cực thấp và thư thái dễ chịu về thị giác. Thế hệ đèn downlight LED đáng tin cậy tiếp theo này có thiết kế cực kỳ nhỏ gọn với kiến trúc lõm sâu và chiều sâu phản xạ tăng lên để làm nổi bật những chi tiết nhỏ nhất. GreenSpace G6 cũng là một ví dụ điển hình về tính linh hoạt. Đèn downlight LED tiết kiệm năng lượng này có nhiều loại cấu hình từ 600 đến 3.550 lumen, với tùy chọn là các biến thể cố định, điều chỉnh độ sáng hoặc Interact Ready. Điều này làm cho GreenSpace G6 trở thành giải pháp "pha trộn và kết hợp" hoàn hảo cho các ứng dụng có khả năng mở rộng và đã mở rộng đòi hỏi các môi trường chiếu sáng khác nhau, với một kiểu dáng và mẫu mã thống nhất.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung		Chỉ số hoàn màu (CRI)	
Số lượng bộ điều khiển	-	Chỉ số hoàn màu (CRI)	>80
Bộ điều khiển	-	Số lượng nguồn sáng	1
Bao gồm bộ điều khiển	Có	Màu sắc nguồn sáng	865 ánh sáng ban ngày mát
Loại nguồn sáng	LED	Loại chóa quang học	Chóa phản xạ trắng và nắp bầu đục
Thế dịch vụ	Có	Hệ số chói lóa đồng nhất CEN	24
Thang giá trị	Hiệu suất	Vận hành và điện	
Thời hạn bảo hành	3 năm	Điện áp đầu vào	220 đến 240 V
Thông tin kỹ thuật về đèn		Tần số dòng	50 or 60 Hz
Quang thông	750 lm	Dòng khởi động	14 A
Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)	6500 K	Thời gian khởi động	0,01 ms
Quang hiệu (định mức) (Danh định)	130 lm/W	Mức tiêu thụ điện	5,8 W
		Hệ số công suất (Tỷ lệ)	0,9

GreenSpace G6

Kết nối	Dây đi ra
Cáp	2 x 0,75 mm ² Cáp 0,2 m không có phích cắm
Số lượng sản phẩm trên MCB 16 A loại B 204	
Phù hợp với bật/tắt ngẫu nhiên	Không
Cấp bảo vệ IEC	Cấp an toàn II

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng

Có thể điều chỉnh độ sáng	Không
Giao diện điều khiển	-
Độ mở tối đa	Không áp dụng

Cơ khí và vỏ đèn

Vật liệu vỏ đèn	Nhôm đúc
Vật liệu đèn phản chiếu	Polycarbonate
Vật liệu chóa quang học	Polycarbonate
Vật liệu chụp quang học	Polycarbonate
Màu vỏ đèn	Nhôm
Thiết bị lắp đặt	Khung lắp âm
Lớp hoàn thiện chụp quang học	Đục mờ
Chiều cao tổng thể	68 mm
Đường kính tổng thể	120 mm
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP20 [Bảo vệ ngón tay]
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK03 [0,3 J]
Kiểu chụp quang học	Bộ khuếch tán polycarbonate
Trọng lượng tịnh (Bộ)	0,240 kg

Phê duyệt và ứng dụng

Thử nghiệm sợi dây phát sáng	Nhiệt độ 650 °C, thời gian 5 giây
------------------------------	-----------------------------------

Ký hiệu tinh thể cháy	-
Đấu CE	Có
Đấu ENEC	-
Rủi ro quang học	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu	Có
Nhiệt độ môi trường hiệu quả Tq	25 °C
Nhiệt độ môi trường cho phép	-20 đến +40°C

Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)

Dung sai quang thông	+/-10%
Màu sắc ban đầu	5
Dung sai mức tiêu thụ điện	+/-10%

Dữ liệu sản phẩm

Tên sản phẩm đặt hàng	DN390B LED7/865 P6PSU D100 WH GMG2HE
Tên sản phẩm đầy đủ	DN390B LED7/865 P6PSU D100 WH GMG2HE
Mã sản phẩm đầy đủ	87211033457099
Mã đơn hàng	911401536144
Số vật liệu (12NC)	911401536144
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8721103345707
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	4
EAN/UPC - Vỏ	8721103345707

Bản vẽ kích thước



