



# GreenSpace G6

## DN390B LED7/840 P6PSU D100 WH GMG2HE

GreenSpace G6, 5.8 W, 750 lm, 4000 K, Réflecteur blanc et cache opale, Mat, IP20 | Protection des doigts

Philips GreenSpace G6 s'appuie sur la réputation de la famille GreenSpace pour ses performances exceptionnelles, sa consommation d'énergie extrêmement faible et son confort visuel élevé. Cette nouvelle génération de downlights à LED fiables offre un design très compact avec une architecture profonde et encastrée, et une profondeur de réflecteur accrue pour mettre en valeur les moindres détails. GreenSpace G6 constitue également un exemple parfait de polyvalence. Ce downlight LED à économie d'énergie est disponible dans une gamme complète de configurations de 600 à 3 550 lumens, avec la possibilité de choisir des variantes fixes, gradables ou Interact Ready. GreenSpace G6 constitue donc la solution parfaite d'assortiment pour des applications potentiellement larges et étendues qui nécessitent différentes ambiances d'éclairage, avec un aspect de luminaires cohérent.

### Données du produit

| Informations générales                |             | Température de couleur corrélée (nom.) |                                 |
|---------------------------------------|-------------|--|---------------------------------|
| Nombre d'appareillages                | -           | Température de couleur                 | 4000 K                          |
| Appareillage                          | -           | Efficacité lumineuse (valeur nominale) | 130 lm/W                        |
| Ballast/pilote inclus                 | Oui         | Indice de rendu de couleur (IRC)       | >80                             |
| Type de moteur de la source lumineuse | LED         | Nombre de sources lumineuses           | 1                               |
| Service Tag                           | Oui         | Température de couleur                 | 840 blanc neutre                |
| Échelle de valeur                     | Performance | Type d'optique                         | Réflecteur blanc et cache opale |
| Garantie                              | 3 ans       | Taux d'éblouissement unifié            | 24                              |
| Données techniques de l'éclairage     |             | Fonctionnement et électricité          |                                 |
| Flux lumineux                         | 750 lm      | Tension d'entrée                       | 220 à 240 V                     |
|                                       |             | Fréquence linéaire                     | 50 or 60 Hz                     |

## GreenSpace G6

|   |   |
|---|---|
| Courant d'appel                                   | 14 A  |
| Temps d'appel                                     | 0,01 ms   |
| Consommation électrique                           | 5,8 W   |
| Facteur de puissance (fraction)                   | 0.9   |
| Connexion   | Fils/câbles volants                             |
| Câble   | 2 × 0,75 mm <sup>2</sup> Câble 0,2 m sans prise |
| Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B | 204   |
| Convient pour la commutation aléatoire            | Non   |
| Classe de protection IEC                          | Classe de sécurité II                           |

### Commandes et gradation

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Variation de l'intensité lumineuse | Non            |
| Interface de commande              | -              |
| Niveau de gradation maximal        | Non applicable |

### Mécanique et boîtier

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Matériaux du boîtier                      | Fonte d'aluminium            |
| Matériaux du réflecteur                   | Polycarbonate                |
| Matériaux optiques                        | Polycarbonate                |
| Matériaux du cache optique/de la lentille | Polycarbonate                |
| Couleur du boîtier                        | Aluminium                    |
| Dispositif de montage                     | Cadre pour montage encastré  |
| Finition du cache optique/de la lentille  | Mat                          |
| Hauteur totale                            | 68 mm                        |
| Diamètre total                            | 120 mm                       |
| Code d'indice de protection               | IP20 [Protection des doigts] |
| Code de protection contre les chocs méca. | IK03 [0,3 J]                 |
| Type de cache optique/de lentille         | Diffuseur en polycarbonate   |
| Poids net (pièce)                         | 0,240 kg                     |

### Approbation et application

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Essai au fil incandescent           | Température 650 °C, durée 5 s                  |
| Essai au fil incandescent           | -  |
| Marquage CE                         | Oui  |
| Marquage ENEC                       | -  |
| Risque photobiologique              | Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778 |
| Conforme à la directive RoHS UE     | Oui  |
| Performance température ambiante Tq | 25 °C  |
| Plage de température ambiante       | -20 à +40 °C                                   |

### Performances initiales (conformité à la norme IEC)

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Tolérance de flux lumineux           | +/-10% |
| Chromaticité initiale                | 5      |
| Tolérance de consommation électrique | +/-10% |

### Données du produit

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Nom du produit de la commande | DN390B LED7/840 P6PSU D100 WH GMG2HE |
| Nom de produit complet        | DN390B LED7/840 P6PSU D100 WH GMG2HE |
| Full EOC                      | 872110333626299                      |
| Code de commande              | 911401536244                         |
| Code 12NC                     | 911401536244                         |
| Numérateur - Quantité par kit | 1                                    |
| Code EAN - Produit/Boîte      | 8721103336262                        |
| Conditionnement par carton    | 4                                    |
| EAN/UPC - Boîte               | 8721103336262                        |

### Schéma dimensionnel



