



RC160V

RC160V LED37/965 W60L60 PSU

RC160V, 125 lm/W, 965 cool daylight, Keluaran Tetap

GreenPerform Panel RC160V adalah panel ramping pencahayaan tepi yang memiliki daya penerangan tinggi di pasaran. Panel ini menawarkan 3 dimensi umum: 600x600; 300x1200, dan 600x1200mm untuk menyesuaikan dengan sebagian besar aplikasi dalam ruangan. UGR yang lebih rendah juga menawarkan kenyamanan visual yang lebih baik. Selain itu, RC160V menawarkan koneksi yang mudah ke sistem kontrol untuk menghasilkan penghematan energi yang lebih baik.

Product data

Informasi Umum	
Jumlah unit alat	1 unit
Alat	-
Driver tercakup	Ya
Tipe mesin sumber cahaya	LED
Tag servis	Ya
Tangga penawaran	Kinerja
Periode garansi	3 tahun

Teknis Lampu	
Flux Cahaya	3.750 lm
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	6500 K
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	125 lm/W
Indeks renderasi warna (CRI)	80
Jumlah sumber cahaya	240
Warna sumber cahaya	965 cool daylight
Tipe optik	Sudut cahaya 100°
Penyebaran sinar lampu luminer	100°

Golongan silau terpadu CEN	22
----------------------------	----

Pengoperasian dan Kelistrikan	
Tegangan Masuk	200 hingga 240 V
Frekuensi Garis	50 to 60 Hz
Lonjakan arus	100 A
Waktu masuk tiba-tiba	40 ms
Konsumsi Daya	30 W
Faktor Daya (Fraksi)	0.9
Koneksi	-
Jumlah produk pada MCB 16A tipe B	30
Sesuai untuk sakelar acak	Tidak berlaku
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas II

Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Tetap
Antarmuka kontrol	Keluarin Tetap
Tingkat redup maksimum	0% (digital)

RC160V

Mekanis dan Housing

bahan perumahan	Aluminium menekan
Material reflektor	-
Material optik	Polistirena
Material penutup optik	Polistirena
Warna Housing	RAL 9003 Putih
Perangkat pemasangan	-
Lapisan penutup optik	Berlian
Panjang keseluruhan	595 mm
Lebar keseluruhan	595 mm
Tinggi keseluruhan	38 mm
Diameter keseluruhan	595 mm
Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)	38 x 595 x 595 mm
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP20 [Perlindungan jari]
Kode pelindung dampak mekanis	IK03 [0,3 J]
Tipe penutup optik	PS
Berat Bersih (Bagian)	1,700 kg

Penyetujuan dan Aplikasi

Pengujian kawat pijar	Suhu 650 °C, durasi 30 detik
Tanda dapat menyala	-
Tanda CE	Ya
Tanda ENEC	-

Risiko fotobiologis	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Sesuai EU RoHS	Ya
Performa temperatur lingkungan Tq	25 °C
Kisaran suhu ambient	-20 hingga +40 °C

Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)

Toleransi fluks cahaya	+/-10%
Toleransi konsumsi daya	+/-10%

Data Produk

Nama produk pesanan	RC160V LED37/965 W60L60 PSU
Nama lengkap produk	RC160V LED37/965 W60L60 PSU
Kode produk lengkap	692234199456299
Kode urutan	911401536732
No. Material (12NC)	911401536732
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	6922341994562
Numerator - Pak per kotak bagian luar	2
EAN/UPC - Kantung	6922341994562

Dimensional drawing

