



SlimBalance G3

SP570P LED20/840 L60W6 CD PSU

SlimBalance G3, Soporte de montaje, 119 lm/W, 840 blanco neutro

SlimBalance G3 SP570P es una opción de iluminación lineal flexible para oficinas que se adapta perfectamente a diversos espacios, como espacios de oficina y educativas. Ofrece una amplia gama de tamaños, con anchos de 35/60/90/120 mm y longitudes de 600/1200/1500 mm, lo que permite su uso en múltiples aplicaciones. Sus formas geométricas contribuyen a crear espacios diferenciados y únicos. Gracias a su diseño especialmente pensado, garantiza una instalación y mantenimiento rápidos y sencillos. Además, para ciertos modelos, está disponible la opción UGR19 mediante una solución personalizada a fin de brindar un ambiente de oficina con un confort visual mejorado.

Datos del producto

Información general		Operación y aspectos eléctricos	
Cantidad de unidades de equipos	1 unidad	Cantidad de fuentes de luz	1
Equipo	-	Ángulo de haz de la fuente de luz	120 °
Controlador incluido	Sí	Color de la fuente de luz	840 blanco neutro
Tipo de motor de fuente de luz	LED	Tipo óptico	Ángulo de haz de luz de 100°
Etiqueta de Servicio	Sí	Ampliación del haz de luz de la luminaria	100°
Nivel	Rendimiento	Clasificación de brillo unificada CEN	27
Periodo de garantía	3 años	Área proyectada efectiva	0,03 m²
Información técnica sobre la luz		Voltaje de entrada	220 a 240 V
Flujo luminoso	2.080 lm	Frecuencia de línea	50 or 60 Hz
Temperatura de color correlacionada (nominal)	4000 K	Corriente de irrupción	18 A
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	119 lm/W	Tiempo de irrupción	0,238 ms
Índice de producción de color (IRC)	80	Consumo de energía	17,5 W

SlimBalance G3

Factor de potencia (fracción)	0.9
Conexión	Unidad de conexiones de 3 polos
Cable	Cable de 0,2 m con conector de cable
Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B)	24
Apta para aplicaciones de alternado aleatorio	No
Clase de protección IEC	Clase de seguridad I

Controles y atenuación

Regulable	No
Interfaz de control	-
Nivel de regulación máximo	No aplica

Mecánica y carcasa

Material de la carcasa	Aluminio
Material del reflector	-
Material óptico	Policarbonato
Material de cubierta/lente óptica	Policarbonato
Color de la carcasa	Blanco
Dispositivo de montaje	Soporte de montaje
Acabado de cubierta/lente óptica	Ópalo
Longitud total	68,9 mm
Ancho total	6 mm
Altura total	7,52 mm
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	8 x 6 x 69 mm
Código de protección de ingreso	IP20 [Protección para los dedos]
Código de protección de impacto mec.	IK03 [0,3 J]
Tipo de cubierta óptica	Ópalo
Peso neto (pieza)	1,290 kg

Aprobación y aplicación

Prueba de resplandor del cable	Temperatura de 650 °C, duración de 30 s
Marca de inflamabilidad	Para montaje en superficies normalmente inflamables
Marca CE	Si
Marca ENEC	-
Riesgo fotobiológico	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	No
Temperatura ambiente de rendimiento Tq	25 °C
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 40 °C


Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

Tolerancia del flujo luminoso	-10% / +10%
Cromaticidad inicial	SDCM<=4
Tolerancia del consumo de energía	+/-10%

Información del producto

Nombre del producto del pedido	SP570P LED20/840 L60W6 CD PSU
Nombre del producto completo	SP570P LED20/840 L60W6 CD PSU
Descripción de código local	Módulo Continuo, 600x60mm, On-Off
Código del pedido	911401536942
N.º de material (12NC)	911401536942
Código local	911401536942
Numerador: cantidad por paquete	1
Numerador: paquetes por caja externa	2

Plano de dimensiones



SP570 W6L60 SD shop drawing

SlimBalance G3

