



# RC160V

## RC160V LED37/965 W30L120 PSD

RC160V, 126 lm/W, 965 cool daylight, DALI

GreenPerform Panel RC160V adalah panel ramping pencahayaan tepi yang memiliki daya penerangan tinggi di pasaran. Panel ini menawarkan 3 dimensi umum: 600x600; 300x1200, dan 600x1200mm untuk menyesuaikan dengan sebagian besar aplikasi dalam ruangan. UGR yang lebih rendah juga menawarkan kenyamanan visual yang lebih baik. Selain itu, RC160V menawarkan koneksi yang mudah ke sistem kontrol untuk menghasilkan penghematan energi yang lebih baik.

### Product data

Informasi Umum		Golongan silau terpadu CEN	
Jumlah unit alat	1 unit		22
Alat	-	Pengoperasian dan Kelistrikan	
Driver tercakup	Ya	Tegangan Masuk	200 hingga 240 V
Tipe mesin sumber cahaya	LED	Frekuensi Garis	50 to 60 Hz
Tag servis	Ya	Lonjakan arus	270 A
Tangga penawaran	Kinerja	Waktu masuk tiba-tiba	33 ms
Periode garansi	3 tahun	Konsumsi Daya	30 W
Teknis Lampu		Faktor Daya (Fraksi)	0.9
Flux Cahaya	3.750 lm	Koneksi	-
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	6500 K	Jumlah produk pada MCB 16A tipe B	24
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	126 lm/W	Sesuai untuk sakelar acak	Tidak berlaku
Indeks renderasi warna (CRI)	80	Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas II
Jumlah sumber cahaya	288	Kontrol dan Peredupan	
Warna sumber cahaya	965 cool daylight	Dapat diredupkan	DALI
Tipe optik	Sudut cahaya 100°	Antarmuka kontrol	DALI
Penyebaran sinar lampu luminer	100°	Tingkat redup maksimum	Dapat diprogram

## RC160V

### Mekanis dan Housing

bahan perumahan	Aluminium menekan
Material reflektor	-
Material optik	Polistirena
Material penutup optik	Polistirena
Warna Housing	RAL 9003 Putih
Perangkat pemasangan	-
Lapisan penutup optik	Berlian
Panjang keseluruhan	1.195 mm
Lebar keseluruhan	295 mm
Tinggi keseluruhan	38 mm
Diameter keseluruhan	1.195 mm
Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)	38 x 295 x 1195 mm
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP20 [Perlindungan jari]
Kode pelindung dampak mekanis	IK03 [0,3 J]
Tipe penutup optik	PS
Berat Bersih (Bagian)	1,800 kg

### Penyetujuan dan Aplikasi

Pengujian kawat pijar	Suhu 650 °C, durasi 30 detik
Tanda dapat menyala	-

Tanda CE	Ya
Tanda ENEC	-
Risiko fotobiologis	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Sesuai EU RoHS	Ya
Performa temperatur lingkungan Tq	25 °C
Kisaran suhu ambien	-20 hingga +40 °C

### Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)

Toleransi fluks cahaya	+/-10%
Toleransi konsumsi daya	+/-10%

### Data Produk

Nama produk pesanan	RC160V LED37/965 W30L120 PSD
Nama lengkap produk	RC160V LED37/965 W30L120 PSD
Kode urutan	911401538832
No. Material (12NC)	911401538832
Numerator - Jumlah Per Pak	1
Numerator - Pak per kotak bagian luar	2

## Dimensional drawing

