



GreenSpace G6

DN392X LED22/840 P17L1W D150 WH GMG2HE

GreenSpace G6, 16.6 W, 2200 lm, 4000 K, DALI, Réflecteur blanc et cache opale, Mat, IP20 | Protection des doigts

Philips GreenSpace G6 s'appuie sur la réputation de la famille GreenSpace pour ses performances exceptionnelles, sa consommation d'énergie extrêmement faible et son confort visuel élevé. Cette nouvelle génération de downlights à LED fiables offre un design très compact avec une architecture profonde et encastrée, et une profondeur de réflecteur accrue pour mettre en valeur les moindres détails. GreenSpace G6 constitue également un exemple parfait de polyvalence. Ce downlight LED à économie d'énergie est disponible dans une gamme complète de configurations de 600 à 3 550 lumens, avec la possibilité de choisir des variantes fixes, gradables ou Interact Ready. GreenSpace G6 constitue donc la solution parfaite d'assortiment pour des applications potentiellement larges et étendues qui nécessitent différentes ambiances d'éclairage, avec un aspect de luminaires cohérent.

Données du produit

Informations générales		Efficacité lumineuse (valeur nominale)	
Nombre d'appareillages	-	Indice de rendu de couleur (IRC)	≥80
Appareillage	-	Nombre de sources lumineuses	40
Ballast/pilote inclus	Non	Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	10 or 40 degré(s)
Type de moteur de la source lumineuse	LED	Température de couleur	840 blanc neutre
Échelle de valeur	Performance	Type d'optique	Réflecteur blanc et cache opale
Garantie	3 ans	Taux d'éblouissement unifié	Not applicable
Données techniques de l'éclairage		Fonctionnement et électricité	
Flux lumineux	2 200 lm	Tension d'entrée	220 à 240 V
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K		

Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
Courant d'appel	16,5 A
Temps d'appel	177 ms
Consommation électrique	16,6 W
Facteur de puissance (fraction)	0.27
Connexion	2 connecteurs à poussoir 2 pôles
Câble	-
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	80
Convient pour la commutation aléatoire	Non
Classe de protection IEC	Classe de sécurité II

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	DALI
Interface de commande	DALI
Niveau de gradation maximal	1%

Mécanique et boîtier

Matériaux du boîtier	Fonte d'aluminium
Matériaux du réflecteur	Polycarbonate
Matériaux optiques	Polycarbonate
Matériaux du cache optique/de la lentille	Polycarbonate
Couleur du boîtier	Aluminium et RAL (à définir)
Dispositif de montage	Cadre pour montage encastré
Finition du cache optique/de la lentille	Mat
Hauteur totale	80 mm
Diamètre total	162 mm
Code d'indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Code de protection contre les chocs méca.	IK03 [0,3 J]

Type de cache optique/de lentille	Diffuseur en polycarbonate
Poids net (pièce)	0,490 kg

Approbation et application

Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 5 s
Essai au fil incandescent	-
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	-
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Performance température ambiante Tq	25 °C
Plage de température ambiante	-20 à +40 °C

Performances initiales (conformité à la norme IEC)

Tolérance de flux lumineux	-10% / +10%
Tolérance de consommation électrique	+/-10%

Données du produit

Nom du produit de la commande	DN392X LED22/840 P17L1W D150 WH GMG2HE
Nom de produit complet	DN392X LED22/840 P17L1W D150 WH GMG2HE
Code de commande	911401540544
Code 12NC	911401540544
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	1

Schéma dimensionnel



