



Proyector Truefashion GCGM

ST700T LED20 930PC PSU WB 1C WH

Proyector Truefashion GCGM, 21 W, 930 blanco cálido, 30°, IP20
| Protección para los dedos

El proyector Truefashion ofrece al segmento minorista un diseño atractivo, una excelente calidad de luz y combinaciones de luces dedicadas, así como conectividad del sistema, con el fin de crear un ambiente cómodo y una experiencia de compra impresionante para estimular las ventas de la tienda para los clientes minoristas.

Advertencias y seguridad

• 3 años

Datos del producto

Información general	
Fuente de luz reemplazable	No
Cantidad de unidades de equipos	1 unidad
Controlador incluido	Sí
Tipo de motor de fuente de luz	-
Etiqueta de Servicio	Sí
Nivel	Especificación
Periodo de garantía	3 años
Información técnica sobre la luz	
Flujo luminoso	1,510 lm
Temperatura de color correlacionada (nominal)	3000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	72 lm/W

Índice de producción de color (IRC)	>90
Ángulo de haz de la fuente de luz	120 °
Color de la fuente de luz	930 blanco cálido
Tipo óptico	Ángulo de haz de luz de 30°
Ampliación del haz de luz de la luminaria	30°
Operación y aspectos eléctricos	
Voltaje de entrada	220 a 240 V
Frecuencia de línea	50 or 60 Hz
Consumo de energía	21 W
Factor de potencia (fracción)	0.9
Conexión	Riel
Cable	-

Proyector Truefashion GCGM

Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B)	-
Apta para aplicaciones de alternado aleatorio	No
Clase de protección IEC	Clase de seguridad II

Controles y atenuación

Regulable	No
Controlador/unidad de potencia/ transformador	Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado)
Interfaz de control	-
Salida lumínica constante	No
Nivel de regulación máximo	No aplica

Mecánica y carcasa

Material de la carcasa	Aluminio
Material del reflector	-
Material óptico	Polimetilmetacrilato
Material de cubierta/lente óptica	Polimetilmetacrilato
Material de fijación	Aluminio
Color de la carcasa	Blanco
Acabado de cubierta/lente óptica	Transparente
Longitud total	164 mm
Altura total	185 mm
Diámetro total	66 mm
Código de protección de ingreso	IP20 [Protección para los dedos]
Código de protección de impacto mec.	-
Tipo de cubierta óptica	Lente
Peso neto (pieza)	0.450 kg

Aprobación y aplicación

Marca CE	Sí
Marca ENEC	-
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Rango de temperatura ambiente	-20 a +35 °C

Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%
Cromaticidad inicial	(0.422, 0.386) SDCM<3
Tolerancia del consumo de energía	+/-10%


Rendimiento a lo largo del tiempo (cumple con normas IEC)

Tasa de falla del controlador a 5000 h	0.14 %
Vida útil media L70B50	50,000 hora(s)
Vida útil media L80B50	50,000 hora(s)
Vida útil media L90B50	32,600 hora(s)

Información del producto

Nombre del producto del pedido	ST700T LED20 930PC PSU WB 1C WH
Nombre del producto completo	ST700T LED20 930PC PSU WB 1C WH
Full EOC	911401546861
Código del pedido	911401546861
N.º de material (12NC)	911401546861
Numerador: cantidad por paquete	1
Numerador: paquetes por caja externa	1

Plano de dimensiones



Proyector Truefashion GCGM

