

PHILIPS

Lighting



Truefashion 投影燈 GCGM

ST700T LED20 930PC PSU WB 1C WH

Truefashion 投影燈 GCGM, 21 W, 930 暖白光, 30°, IP20 | 可防止手指侵入

Truefashion Projector 投射燈具針對零售產業設計，外型設計迷人，照明品質優異，搭配專用照明調配，同時具備完整系統連線，營造舒適環境與令人驚豔購物體驗的最佳夥伴，讓您成功帶動商店消費者的購物意願。

安全提示

· 3 年

产品数据

一般資訊		光學裝置類型	
光源可更換	無	光源色彩	930 暖白光
裝置部件數量	單位	光學裝置類型	光束角度 30°
內附驅動器	是	燈具光束幅度	30°
照明 source 引擎類型	-	運轉與電力	
客戶服務標籤	是	輸入電壓	220 至 240 V
價值階梯	規格	線路頻率	50 or 60 Hz
保固期	3 年	耗電量	21 W
照明技術		功率因數 (比值)	0.9
光通量	1,510 lm	連線照明	軌道
相關色溫 (標稱)	3000 K	續線	-
光效 (額定) (標準)	72 lm/W	16 A 類型 B 的 MCB 上的產品數量	-
演色性指數 (CRI)	>90	適合隨機切換	無
光源光束角度	120 °	保護等級 IEC	安全等級 II

Truefashion 投影燈 GCGM

控制與調光

可調光	否
驅動器/電力單元/變壓器	電源裝置 (開/關)
控制介面	-
恆光輸出	無
最高可調光等級	不適用

機械與外罩

外觀材質	鋁色
反光器材質	-
光學材料	聚乙烯甲基丙烯酸酯
光學罩材質	聚乙烯甲基丙烯酸酯
固定材料	鋁
外罩色彩	白色
光學罩表面處理	透明
整體長度	164 mm
整體高度	185 mm
整體直徑	66 mm
防水防塵規範 (IP)	IP20 [可防止手指侵入]
機械衝擊保護規範	-
光學罩類型	透鏡
淨重 (個)	0.450 kg

認證與應用

CE 標誌	是
-------	---

ENEC 標誌	-
符合歐盟 RoHS 標準	是
環境溫度範圍	-20 至 +35 °C

初始效能 (符合 IEC 標準)

光通量容限	+/-10%
點火色度	(0.422, 0.386) SDCM<3
功耗容差	+/-10%

長期效能 (符合 IEC 標準)

5000 h 下的驅動器故障率	0.14 %
中值使用壽命 L70B50	50,000 h
中值使用壽命 L80B50	50,000 h
中值使用壽命 L90B50	32,600 h

產品資料

下訂產品名稱	ST700T LED20 930PC PSU WB 1C WH
完整產品名稱	ST700T LED20 930PC PSU WB 1C WH
完整產品代碼	911401546861
訂單代碼	911401546861
材質 Nr. (12NC)	911401546861
分子 - 每個包裝的數量	1
分子 - 每一外盒包裝	1

二维绘图

