



GreenPerform Highbay G5

BY698X G5 LED150/NW L1W MW WB GM

GreenPerform Highbay G5, 88 W, 15000 lm, 4000 K, Dahili (harici bağlantı yok), 85°

GreenPerform Highbay G5, GreenPerform ailesinin güvenilir performans konusundaki kiskanılacak ününü devam ettiriyor. Yalnızca lider sistem verimliliği ve genişletilmiş uzun vadeli kalite sunmakla kalmayıp aynı zamanda kompakt boyutlarla birlikte Birleşik Parlama Derecesi (UGR) kontrolü de vadediyor. GreenPerform Highbay G5; ölçeklenebilir, geleceğe hazır bir kontrol sistemi olan Interact gibi IoT yazılımlarıyla da tamamen uyumludur. Ailenin ayrıca %100 nemli ve yağışsız soğuk hava deposu uygulamalarını destekleyen bir ürün yelpazesi vardır. Tüm bu faydalar sağlam, optimize edilmiş ve çok yönlü bu aileyi neredeyse tüm endüstriyel uygulamalar için uygun hale getirir.

Ürün veri

Genel Bilgiler		Renk oluşturma dizini (CRI)	
Sürücü birimi sayısı	1 ünite	Renk oluşturma dizini (CRI)	80
Sürücü	-	Işık kaynağı sayısı	1
Tertibat dahildir	Evet	Işık kaynağının ışın açısı	115°
Işık kaynağı motoru türü	LED	Işık kaynağı rengi	840 nötr beyaz
Değer merdiveni	Performans	Optik sistem türü	Geniş ışın
Garanti süresi	5 yıl	Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	85°
Işık Teknik Ayrıntıları		Birleşik parlama derecesi CEN	25
Işık Akısı	15.000 lm	Etkili projeksiyon alanı	0 m ²
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	4000 K	Çalıştırma ve Elektrik	
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	170 lm/W	Giriş Voltajı	220 ila 240 V
		Hat Frekansı	50 or 60 Hz

GreenPerform Highbay G5

Kalkış Akımı	32,6 A
Ani akım süresi	0,666 ms
Güç Tüketimi	88 W
Güç Faktörü (Kesir)	0,95
Bağlantı	Boştaki kablo uçları/teller
Kablo	Fişsiz 0,3 m uzunluğunda kablo
MCB'deki 16 A tür B ürün sayısı	6
Rastgele anahtara uygun	Evet
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Kablosuz Dim Etme: Karartıcı ile kullanmayın
Kontrol arayüzü	Dahili (harici bağlantı yok)
Maksimum dim seviyesi	%0 (dijital)

Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Malzemesi	Dökme alüminyum
Reflektör malzemesi	-
Optik sistem malzemesi	Polikarbon
Optik kapak malzemesi	Polikarbon
Muhafaza Rengi	Gri
Montaj cihazı	Basit askı seti, standart
Optik kapak kaplaması	Şeffaf
Toplam uzunluk	435 mm
Genel genişlik	290 mm
Genel yükseklik	100 mm
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	100 x 290 x 435 mm
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP65 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK06 [1 J]
Optik kapak tipi	Şeffaf kubbe
Net Ağırlık (Parça Başı)	2,090 kg

Onay ve Uygulama

Ateşleme teli testi	Sıcaklık 750 °C, süre 30 sn
---------------------	-----------------------------

Alev alma işareti	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için
CE işareti	Evet
ENEC işareti	-
Fotobiyolojik risk	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Fotobiyolojik risk teknik özelliği	0,2 m
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Performans ortam sıcaklığı Tq	35 °C
Ortam sıcaklığı aralığı	-30 - +50 °C

UV

UV-C ışıması	0 W
0,2 m'de tanımlanan UV-C ışıması	0 mW/m ²


Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	+/-10%
Başlangıç renk türü	(0,386, 0,384) SDCM<5
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	BY698X G5 LED150/NW L1W MW WB GM
Tam ürün adı	BY698X G5 LED150/NW L1W MW WB GM
Tam ürün kodu	872110330830600
Sipariş kodu	30830600
Malzeme No. (12NC)	911401547745
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8721103308306
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1
EAN/UPC - Kutu	8721103308306

Boyutlu çizim



GreenPerform Highbay G5

