



GreenUp Magnetic Flex

ST307M ST P9 940 PSU-E MB

GreenUp Magnetic Flex, 9 W, 675 lm, 4000 K

El sector minorista y de hotelería tienen una tendencia clara de que los grupos de opciones son uno de los ADN más importantes que se esperan con fuerza en estas aplicaciones específicas. GreenUp Magnetic Flex es una familia de productos integral con diseño magnético que admite una forma más fácil y flexible de instalación e implementación. Ofrece una gama completa de opciones con diversidad de productos y disponibilidad de control. GreenUp Magnetic Flex le brinda mucha flexibilidad para crear la magia de la iluminación.

Datos del producto

Información general		Corriente de irrupción	
Tipo de motor de fuente de luz	-	Corriente de irrupción	0.15 A
Nivel	Valor	Consumo de energía	9 W
Información técnica sobre la luz		Factor de potencia (fracción)	0.9
Flujo luminoso	675 lm	Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B)	-
Temperatura de color correlacionada (nominal)	4000 K	Clase de protección IEC	Clase de seguridad III
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	75 lm/W	Controles y atenuación	
Índice de producción de color (IRC)	>90	Regulable	No
Color de la fuente de luz	940 blanco neutro	Interfaz de control	-
Clasificación de brillo unificada CEN	19	Mecánica y carcasa	
Operación y aspectos eléctricos		Material de la carcasa	Aluminio
Voltaje de entrada	48 V	Material de cubierta/lente óptico	Policarbonato
Frecuencia de línea	- Hz	Color de la carcasa	Negro
		Acabado de cubierta/lente óptico	Transparente

GreenUp Magnetic Flex

Código de protección de ingreso	IP20 [Protección para los dedos]
Código de protección de impacto mec.	IK03 [0,3 J]
Tipo de cubierta óptica	Óptica de microlente de policarbonato
Peso neto (pieza)	0.194 kg

Aprobación y aplicación

Marca CE	No
Rango de temperatura ambiente	-20 a +40 °C

Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%
Tolerancia del consumo de energía	+/-10%

Información del producto

Nombre del producto del pedido	ST307M ST P9 940 PSU-E MB
Nombre del producto completo	ST307M ST P9 940 PSU-E MB
Full EOC	872016951797499
Código del pedido	911401548332
N.º de material (12NC)	911401548332
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8720169517974
Numerador: paquetes por caja externa	20
EAN/UPC - Caja	8720169518582

Plano de dimensiones

