



GreenUp Magnetic Flex

ST307M ST P9 940 PSU-E MB

GreenUp Magnetic Flex, 9 W, 675 lm, 4000 K

商店與飯店照明的趨勢明顯指出，選擇群集是其中一種最重要的基本屬性 (DNA)，而且是這類特定應用最重視的特性。GreenUp Magnetic Flex 是一套全方位產品系列，採用磁性設計，支援更輕鬆靈活的安裝和調試方式。提供了融合產品多樣性和控制可用性的完整選項。GreenUp Magnetic Flex 提供充分靈活彈性，讓您輕鬆打造魔幻燈光效果。

产品数据

一般資訊	
照明 source 引擎類型	-
價值階梯	價值
照明技術	
光通量	675 lm
相關色溫 (標稱)	4000 K
光效 (額定) (標準)	75 lm/W
演色性指數 (CRI)	>90
光源色彩	940 中性白光
統一眩光指數 CEN	19
運轉與電力	
輸入電壓	48 V
線路頻率	- Hz
湧入電流	0.15 A
耗電量	9 W
功率因數 (比值)	0.9

16 A 類型 B 的 MCB 上的產品數量	-
保護等級 IEC	安全等級 III
控制與調光	
可調光	否
控制介面	-
機械與外罩	
外殼材質	鋁
光學罩材質	聚碳酸酯
外罩色彩	黑色
光學罩表面處理	透明
防水防塵規範 (IP)	IP20 [可防止手指侵入]
機械衝擊保護規範	IK03 [0.3 J]
光學罩類型	聚碳酸酯樹脂微型鏡頭光學裝置
淨重 (個)	0.194 kg

GreenUp Magnetic Flex

認證與應用	
CE 標誌	無
環境溫度範圍	-20 至 +40 °C
初始效能 (符合 IEC 標準)	
光通量容限	+/-10%
功耗容差	+/-10%
產品資料	
下訂產品名稱	ST307M ST P9 940 PSU-E MB

完整產品名稱	ST307M ST P9 940 PSU-E MB
完整產品代碼	872016951797499
訂單代碼	911401548332
材質 Nr. (12NC)	911401548332
分子 - 每個包裝的數量	1
EAN/UPC - 產品/案例	8720169517974
分子 - 每一外盒包裝	20
EAN/UPC - 箱	8720169518582

二维绘图

