

PHILIPS

Lighting



PowerBalance G4

RC650B LED40S865 PSU W60L60

PowerBalance G4, 142.9 lm/W, 865 ánh sáng ban ngày mát

PowerBalance G4 (loại RC650) là dòng đèn chiếu sáng văn phòng hoàn thiện, tạo ra một môi trường hiện đại, linh hoạt và thoải mái giúp kích thích khả năng sáng tạo và cải tiến. Dòng đèn này có nhiều tùy chọn điều khiển (Interact office, Interact pro, POE), giúp dễ dàng quản lý và tiết kiệm năng lượng cho văn phòng của bạn.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung		Vận hành và điện	
Số lượng bộ điều khiển	1 thiết bị	Điện áp đầu vào	220 đến 240 V
Bao gồm bộ điều khiển	Có	Tần số dòng	50 or 60 Hz
Loại nguồn sáng	LED	Mức tiêu thụ điện CLO ban đầu	N.A. W
Thế dịch vụ	Có	Mức tiêu thụ điện CLO trung bình	N.A. W
Thang giá trị	Thông số kỹ thuật	Dòng khởi động	5,56 A
Thời hạn bảo hành	3 năm	Thời gian khởi động	20 ms
Thông tin kỹ thuật về đèn		Mức tiêu thụ điện	28,7 W
Quang thông	4.100 lm	Hệ số công suất (Tỷ lệ)	0.9
Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)	6500 K	Kết nối	Khối kết nối vít 3 cực
Quang hiệu (định mức) (Danh định)	142,9 lm/W	Cáp	-
Chỉ số hoàn màu (CRI)	>80	Số lượng sản phẩm trên MCB 16 A loại B	33
Góc chiếu của nguồn sáng	120 °	Phù hợp với bật/tắt ngẫu nhiên	Không
Màu sắc nguồn sáng	865 ánh sáng ban ngày mát	Cấp bảo vệ IEC	Cấp an toàn I
Loại chóa quang học	Chóa phân xạ	Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Sự mở rộng chùm sáng của đèn dạng thanh dầm	100° x 100°	Có thể điều chỉnh độ sáng	Không
Hệ số chói lóa đồng nhất CEN	16	Bộ điều khiển/bộ nguồn/biến thế	Bộ cấp nguồn (Bật/Tắt)
		Giao diện điều khiển	-
		Công suất chiếu sáng liên tục	Không

PowerBalance G4

Độ mờ tối đa	Không áp dụng
Cơ khí và vỏ đèn	
Vật liệu vỏ đèn	Thép
Vật liệu đèn phân chiếu	Polycarbonate
Vật liệu chóa quang học	Polycarbonate
Vật liệu chụp quang học	Polycarbonate
Vật liệu gắn cố định	Thép
Màu vỏ đèn	Trắng
Lớp hoàn thiện chụp quang học	Họa tiết trang trí
Chiều dài tổng thể	597 mm
Chiều rộng tổng thể	597 mm
Chiều cao tổng thể	70 mm
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu)	70 x 597 x 597 mm
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP20 [Bảo vệ ngón tay]
Mã bảo vệ khởi tác động cơ học	IK03 [0,3 J]
Kiểu chụp quang học	Polycarbonate
Trọng lượng tịnh (Bộ)	5,300 kg
Phê duyệt và ứng dụng	
Thử nghiệm sợi dây phát sáng	Nhiệt độ 650 °C, thời gian 30 giây
Ký hiệu tính dễ cháy	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
Dấu CE	Có
Dấu ENEC	-
Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu	Có

Nhiệt độ môi trường cho phép	-20 đến +40°C
Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)	
Dung sai quang thông	+/-10%
Màu sắc ban đầu	SDCM<3
Dung sai mức tiêu thụ điện	+/-10%
Hiệu suất theo thời gian (Tuân thủ IEC)	
Tuổi thọ hữu ích trung bình L70B50	50.000 h
Tuổi thọ hữu ích trung bình L80B50	50.000 h
Tuổi thọ hữu ích trung bình L90B50	37.045 h
Dữ liệu sản phẩm	
Tên sản phẩm đặt hàng	RC650B LED40S865 PSU W60L60
Tên sản phẩm đầy đủ	RC650B LED40S865 PSU W60L60
Mã sản phẩm đầy đủ	872016952127899
Mã đơn hàng	911401548461
Số vật liệu (12NC)	911401548461
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8720169521278
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	2
EAN/UPC - Vỏ	8720169521278

Bản vẽ kích thước

