



# GreenUp Magnetic Flex

## ST307M TG P15 940 PSU-E MB

GreenUp Magnetic Flex, 15 W, 940 blanco neutro, IP20 | Protección para los dedos

El sector minorista y de hotelería tienen una tendencia clara de que los grupos de opciones son uno de los ADN más importantes que se esperan con fuerza en estas aplicaciones específicas. GreenUp Magnetic Flex es una familia de productos integral con diseño magnético que admite una forma más fácil y flexible de instalación e implementación. Ofrece una gama completa de opciones con diversidad de productos y disponibilidad de control. GreenUp Magnetic Flex le brinda mucha flexibilidad para crear la magia de la iluminación.

### Datos del producto

Información general	
Tipo de motor de fuente de luz	-
Nivel	Valor
Información técnica sobre la luz	
Flujo luminoso	1,275 lm
Temperatura de color correlacionada (nominal)	4000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	85 lm/W
Índice de producción de color (IRC)	>90
Color de la fuente de luz	940 blanco neutro
Clasificación de brillo unificada CEN	19
Operación y aspectos eléctricos	
Voltaje de entrada	48 V
Frecuencia de línea	- Hz
Corriente de irrupción	0.15 A
Consumo de energía	15 W
Factor de potencia (fracción)	0.9
Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B)	-
Clase de protección IEC	Clase de seguridad III
Controles y atenuación	
Regulable	No
Interfaz de control	-
Mecánica y carcasa	
Material de la carcasa	Aluminio
Material de cubierta/lente óptico	Polycarbonato

## GreenUp Magnetic Flex

Color de la carcasa	Negro
Acabado de cubierta/lente óptico	Transparente
Código de protección de ingreso	IP20 [Protección para los dedos]
Código de protección de impacto mec.	IK03 [0,3 J]
Tipo de cubierta óptica	Recipiente/cubierta de policarbonato
Peso neto (pieza)	0.323 kg

### Aprobación y aplicación

Marca CE	No
Rango de temperatura ambiente	-20 a +40 °C

### Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%
Tolerancia del consumo de energía	+/-10%

### Información del producto

Nombre del producto del pedido	ST307M TG P15 940 PSU-E MB
Nombre del producto completo	ST307M TG P15 940 PSU-E MB
Full EOC	872016951799899
Código del pedido	911401548632
N.º de material (12NC)	911401548632
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8720169517998
Numerador: paquetes por caja externa	12
EAN/UPC - Caja	8720169518605

## Plano de dimensiones

