



# Flex Cove G5

## LS170S LED8 840 IP44 L5000 G2

Flex Cove G5, 800 lm, 105 lm/W, 840 blanco neutro, Transparente, 24 CC V, IP44 | protección para los cables, a prueba de salpicaduras

Philips FlexCove G5 es la última generación de nuestra popular iluminación LED para cornisas. Esta nueva familia integral de tiras de luces flexibles está diseñada para seguir líneas rectas o curvas y así crear ambientes hermosos que resaltan los detalles arquitectónicos con luz blanca o de colores personalizables. Estas tiras de iluminación de cornisas personalizables también prometen un rendimiento de ahorro de energía excelente y una uniformidad de iluminación y consistencia del color increíbles. Todo esto con una vida útil prolongada que promete menos deterioro del lumen o cambios del color. Por lo que, con FlexCove G5, puede adaptar su iluminación de acento a las necesidades de cualquier proyecto, a la perfección.

### Datos del producto

Información general		Operación y aspectos eléctricos	
Tipo de motor de fuente de luz	LED	Voltaje de entrada	24 CC V
Nivel	Rendimiento	Frecuencia de línea	- Hz
Información técnica sobre la luz		Consumo de energía	34 W
Flujo luminoso	800 lm	Factor de potencia (fracción)	1
Temperatura de color correlacionada (nominal)	4000 K	Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B)	-
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	105 lm/W	Clase de protección IEC	Clase de seguridad III
Índice de producción de color (IRC)	>80	Controles y atenuación	
Color de la fuente de luz	840 blanco neutro	Regulable	Si: comprobar la compatibilidad con balastos

## Flex Cove G5

Interfaz de control	-
<b>Mecánica y carcasa</b>	
Material de la carcasa	Silicona
Material de cubierta/lente óptico	Tubo de silicona
Color de la carcasa	-
Acabado de cubierta/lente óptico	Transparente
Código de protección de ingreso	IP44 [protección para los cables, a prueba de salpicaduras]
Código de protección de impacto mec.	IK03 [0,3 J]
Tipo de cubierta óptica	Sin lentes
Peso neto (pieza)	0,184 kg
<b>Aprobación y aplicación</b>	
Marca CE	No
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Rango de temperatura ambiente	-20 a +45 °C

<b>Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)</b>	
Tolerancia del flujo luminoso	-10% / +10%
Tolerancia del consumo de energía	+/-10%
<b>Información del producto</b>	
Nombre del producto del pedido	LS170S LED8 840 IP44 L5000 G2
Nombre del producto completo	LS170S LED8 840 IP44 L5000 G2
Full EOC	692382866663799
Código del pedido	911401554142
N.º de material (12NC)	911401554142
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	6923828666637
Numerador: paquetes por caja externa	10
EAN/UPC - Caja	6923828666637

## Plano de dimensiones

