



GreenUp Magnetic Flex

ST307M ST P9 940 PSU-E WB

GreenUp Magnetic Flex, 9 W, 675 lm, 4000 K

商店與飯店照明的趨勢明顯指出，選擇群集是其中一種最重要的基本屬性 (DNA)，而且是這類特定應用最重視的特性。GreenUp Magnetic Flex 是一套全方位產品系列，採用磁性設計，支援更輕鬆靈活的安裝和調試方式。提供了融合產品多樣性和控制可用性的完整選項。GreenUp Magnetic Flex 提供充分靈活彈性，讓您輕鬆打造魔幻燈光效果。

产品数据

一般資訊		16 A 類型 B 的 MCB 上的產品數量	
照明 source 引擎類型	-	保護等級 IEC	安全等級 III
價值階梯	價值		
照明技術		控制與調光	
光通量	675 lm	可調光	否
相關色溫 (標稱)	4000 K	控制介面	-
光效 (額定) (標準)	75 lm/W	機械與外罩	
演色性指數 (CRI)	>90	外殼材質	鋁材擠出成型
光源色彩	940 中性白光	光學罩材質	聚碳酸酯
統一眩光指數 CEN	19	外罩色彩	黑色
運轉與電力		光學罩表面處理	煙燻
輸入電壓	48 V	防水防塵規範 (IP)	IP20 [可防止手指侵入]
線路頻率	- Hz	機械衝擊保護規範	IK03 [0.3 J]
湧入電流	0.15 A	光學罩類型	聚碳酸酯樹脂微型鏡頭光學裝置
耗電量	9 W	淨重 (個)	0.194 kg
功率因數 (比值)	0.9		

GreenUp Magnetic Flex

認證與應用

CE 標誌	無
環境溫度範圍	-20 至 +40 °C

初始效能 (符合 IEC 標準)

光通量容限	+/-10%
功耗容差	+/-10%

產品資料

下訂產品名稱	ST307M ST P9 940 PSU-E WB
--------	---------------------------

完整產品名稱	ST307M ST P9 940 PSU-E WB
完整產品代碼	872016952951999
訂單代碼	911401554602
材質 Nr. (12NC)	911401554602
分子 - 每個包裝的數量	1
EAN/UPC - 產品/案例	8720169529519
分子 - 每一外盒包裝	20
EAN/UPC - 箱	8720169541009

二维绘图

