



# GreenPerform Waterproof +5

WT178C LED64S/840 PSU L1500

GreenPerform Waterproof +5, 42 W, 6450 lm, 4000 K, Salida fija

Como todas las luminarias de la serie GreenPerform, GreenPerform Waterproof +5 ofrece un excelente ahorro de energía, una larga duración, un buen rendimiento óptico y un diseño robusto. GreenPerform Waterproof +5 ofrece una iluminación superior del piso, alta eficiencia de 150 a 154 lm/W, protección IP66, montaje rápido en sitio y mantenimiento fácil. Elige las lámparas GreenPerform Waterproof +5 para una gran variedad de espacios industriales y de oficina.

## Datos del producto

| Información general                           |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Tipo de motor de fuente de luz                | LED            |
| Nivel                                         | Rendimiento    |
|                                               |                |
| Información técnica sobre la luz              |                |
| Flujo luminoso                                | 6.450 lm       |
| Temperatura de color correlacionada (nominal) | 4000 K         |
| Eficacia lumínica (promedio) (nominal)        | 153,6 lm/W     |
| Índice de producción de color (IRC)           | 80             |
| Color de la fuente de luz                     | Blanco         |
| Clasificación de brillo unificada CEN         | Not applicable |
|                                               |                |
| Operación y aspectos eléctricos               |                |
| Voltaje de entrada                            | 100 a 277 V    |
| Frecuencia de línea                           | 50 to 60 Hz    |
| Consumo de energía                            | 42 W           |

| Factor de potencia (fracción)                | 0.9                                                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B) | 17                                                                       |
| Clase de protección IEC                      | Clase de seguridad I                                                     |
|                                              |                                                                          |
| Controles y atenuación                       |                                                                          |
| Regulable                                    | Fijo                                                                     |
| Interfaz de control                          | Salida fija                                                              |
|                                              |                                                                          |
| Mecánica y carcasa                           |                                                                          |
| Material de la carcasa                       | Plástico                                                                 |
| Material de cubierta/lente óptico            | Policarbonato                                                            |
| Color de la carcasa                          | Gris y blanco                                                            |
| Acabado de cubierta/lente óptico             | Esmerilado                                                               |
| Código de protección de ingreso              | IP66 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua] |
| Código de protección de impacto mec.         | IK08 [6 J]                                                               |

# GreenPerform Waterproof +5

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Tipo de cubierta óptica                     | Recipiente/cubierta de policarbonato |
| Peso neto (pieza)                           | 1,350 kg                             |
| Aprobación y aplicación                     |                                      |
| Marca CE                                    | No                                   |
| Rango de temperatura ambiente               | -30 a +50 °C                         |
| Rendimiento inicial (cumple con normas IEC) |                                      |
| Tolerancia del flujo luminoso               | -10% / +10%                          |
| Tolerancia del consumo de energía           | +/-10%                               |
| Información del producto                    |                                      |
| Nombre del producto del pedido              | WT178C LED64S/840 PSU L1500          |

|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Nombre del producto completo         | WT178C LED64S/840 PSU L1500           |
| Full EOC                             | 872110332249499                       |
| Descripción de código local          | Estanco LED IP66 Policarbonato On-Off |
| Código del pedido                    | 911401554846                          |
| N.º de material (12NC)               | 911401554846                          |
| Código local                         | 911401554846                          |
| Numerador: cantidad por paquete      | 1                                     |
| EAN/UPC: producto/caja               | 8721103322494                         |
| Numerador: paquetes por caja externa | 9                                     |
| EAN/UPC - Caja                       | 8721103322708                         |

## Plano de dimensiones

