



# GreenUp Magnetic Flex

## ST307M SS P5 940 PSU-E MB

GreenUp Magnetic Flex, 85 lm/W, 940 blanco neutro

El sector minorista y de hotelería tienen una tendencia clara de que los grupos de opciones son uno de los ADN más importantes que se esperan con fuerza en estas aplicaciones específicas. GreenUp Magnetic Flex es una familia de productos integral con diseño magnético que admite una forma más fácil y flexible de instalación e implementación. Ofrece una gama completa de opciones con diversidad de productos y disponibilidad de control. GreenUp Magnetic Flex le brinda mucha flexibilidad para crear la magia de la iluminación.

### Datos del producto

Información general			
Tipo de motor de fuente de luz	-	Corriente de irrupción	0.15 A
Nivel	Valor	Consumo de energía	5 W
		Factor de potencia (fracción)	0.9
		Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B)	-
		Clase de protección IEC	Clase de seguridad III
Información técnica sobre la luz		Controles y atenuación	
Flujo luminoso	425 lm	Regulable	No
Temperatura de color correlacionada (nominal)	4000 K	Interfaz de control	-
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	85 lm/W		
Índice de producción de color (IRC)	>90	Mecánica y carcasa	
Color de la fuente de luz	940 blanco neutro	Material de la carcasa	Aluminio extruido
Clasificación de brillo unificada CEN	19	Material de cubierta/lente óptico	Policarbonato
		Color de la carcasa	Negro
		Acabado de cubierta/lente óptico	Humo
Operación y aspectos eléctricos			
Voltaje de entrada	48 V		
Frecuencia de línea	- Hz		

## GreenUp Magnetic Flex

Código de protección de ingreso	IP20 [Protección para los dedos]
Código de protección de impacto mec.	IK03 [0,3 J]
Tipo de cubierta óptica	Óptica de microlente de policarbonato
Peso neto (pieza)	0.365 kg
<b>Aprobación y aplicación</b>	
Marca CE	No
Rango de temperatura ambiente	-20 a +40 °C
<b>Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)</b>	
Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%
Tolerancia del consumo de energía	+/-10%

<b>Información del producto</b>	
Nombre del producto del pedido	ST307M SS P5 940 PSU-E MB
Nombre del producto completo	ST307M SS P5 940 PSU-E MB
Full EOC	872016951795099
Código del pedido	911401556302
N.º de material (12NC)	911401556302
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8720169517950
Numerador: paquetes por caja externa	16
EAN/UPC - Caja	8720169518568

### Plano de dimensiones

