



GreenUp Magnetic Flex

ST307M ST P6 940 PSR-E 1-10V WB

GreenUp Magnetic Flex, 6 W, 510 lm, 4000 K, 根據驅動器 (1-10V、DALI...)

商店與飯店照明的趨勢明顯指出，選擇群集是其中一種最重要的基本屬性 (DNA)，而且是這類特定應用最重視的特性。GreenUp Magnetic Flex 是一套全方位產品系列，採用磁性設計，支援更輕鬆靈活的安裝和調試方式。提供了融合產品多樣性和控制可用性的完整選項。GreenUp Magnetic Flex 提供充分靈活彈性，讓您輕鬆打造魔幻燈光效果。

产品数据

一般資訊		功率因數 (比值)	
照明 source 引擎類型	LED	功率因數 (比值)	0.9
價值階梯	價值	16 A 類型 B 的 MCB 上的產品數量	-
照明技術		保護等級 IEC	安全等級 III
光通量	510 lm	控制與調光	
相關色溫 (標稱)	4000 K	可調光	是
光效 (額定) (標準)	85 lm/W	控制介面	根據驅動器 (1-10V、DALI...)
演色性指數 (CRI)	>90	機械與外罩	
光源色彩	940 中性白光	外殼材質	鋁材擠出成型
統一眩光指數 CEN	19	光學罩材質	聚碳酸酯
運轉與電力		外罩色彩	黑色
輸入電壓	24 V	光學罩表面處理	煙燻
線路頻率	- Hz	防水防塵規範 (IP)	IP20 [可防止手指侵入]
湧入電流	0.15 A	機械衝擊保護規範	IK03 [0.3 J]
耗電量	6 W	光學罩類型	聚碳酸酯樹脂微型鏡頭光學裝置

GreenUp Magnetic Flex

淨重 (個)	0.160 kg
認證與應用	
CE 標誌	無
環境溫度範圍	-20 至 +40 °C
初始效能 (符合 IEC 標準)	
光通量容限	+/-10%
功耗容差	+/-10%
產品資料	
下訂產品名稱	ST307M ST P6 940 PSR-E 1-10V WB

完整產品名稱	ST307M ST P6 940 PSR-E 1-10V WB
完整產品代碼	872016952465199
訂單代碼	911401557002
材質 Nr. (12NC)	911401557002
分子 - 每個包裝的數量	1
EAN/UPC - 產品/案例	8720169524651
分子 - 每一外盒包裝	30
EAN/UPC - 箱	8720169536142

