



GreenUp Magnetic Flex

ST307M GD P8 930 PSR-E 1-10V MB

GreenUp Magnetic Flex, 8 W, Branco quente 930, depende do driver (1-10 V, DALI...), IP20 | Proteção contra toques

No setor de varejo e hospitalidade, há uma tendência evidente de que a oferta de conjuntos de opções é um dos elementos mais essenciais e amplamente demandados nessas aplicações específicas. GreenUp Magnetic Flex é uma família abrangente de produtos com design magnético que oferece uma maneira mais fácil e flexível de instalação e comissionamento. Oferece uma gama completa de opções com diversidade de produtos e disponibilidade de controle. O GreenUp Magnetic Flex proporciona ampla flexibilidade para composições criativas e impactantes de iluminação.

Dados do produto

Informações gerais	
Light source engine type	LED
Escala de valor	Valor

Dados técnicos de luz	
Fluxo luminoso	710 lm
Temperatura de cor correlacionada (nom.)	3000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	85 lm/W
Color rendering index (CRI)	>90
Cor da fonte de luz	Branco quente 930
Classificação unificada de brilho CEN	19

Dados elétricos e de operação	
Tensão de entrada	24 V
Line Frequency	- Hz
Corrente de irrupção	0,15 A
Consumo de energia	8 W
Fator de potência (fração)	0.9
Número de produtos em MCB de 16 A tipo B	-
Proteção/Classe IEC	Classe de segurança III

Controles e dimerização	
Regulável	Sim
Interface de controle	depende do driver (1-10 V, DALI...)

GreenUp Magnetic Flex

Dados mecânicos e de compartimento

Material do compartimento	Alumínio extrudado
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Policarbonato
Cor do compartimento	Preto
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Fumaça
Código de proteção de entrada	IP20 [Proteção contra toques]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK03 [0,3 J]
Tipo de acessório de difusor ótico	Microlente óptica de policarbonato
Peso líquido (peça)	0,140 kg

Aprovação e aplicação

Marca CE	Não
Intervalo de temperatura ambiente	-20 a 40 °C

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
Tolerância de consumo de energia	+/-10%

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	ST307M GD P8 930 PSR-E 1-10V MB
Nome do produto completo	ST307M GD P8 930 PSR-E 1-10V MB
Full EOC	872016952960199
Descrição do código local	LUMINARIA LED ST307M GDP8930PSR-E1-10VMB
Código de encomenda	911401557702
Nº do material (12NC)	911401557702
Código local	911401557702
Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	8720169529601
Numerador SAP — Embalagens por exterior	30
EAN/UPC - caixa	8720169541092

Desenho dimensional

