

RC650B LED40S9 TWH W60L60

911401557861



PowerBalance G4, 131.7 lm/W, 930 暖白光與 965 冷日光色, 數位可定址照明介面 (DALI)

PowerBalance G4 (RC650 範圍) 是完整辦公室照明系列產品，可以建立極富現代感，彈性又舒適的環境，利於創意與創新孕育。這項產品提供多種控制選項 (Interact Office、Interact Pro、POE)，創造極富效率又易於管理的辦公室能量。

一般資訊

裝置部件數量	單位
內附驅動器	是
照明 source 引擎類型	LED
客戶服務標籤	是
價值階梯	規格
保固期	3 年

照明技術

光通量	3,950 lm
相關色溫 (標稱)	-
光效 (額定) (標準)	131.7 lm/W
演色性指數 (CRI)	>90
光源光束角度	120 °
光源色彩	930 暖白光與 965 冷日光色
光學裝置類型	反射燈
燈具光束幅度	100° x 100°
統一眩光指數 CEN	16

運轉與電力

輸入電壓	220 至 240 V
電網頻率	50 or 60 Hz
初始 CLO 功耗	N.A. W
平均 CLO 功耗	N.A. W
湧入電流	12 A
浪湧時間	50 ms
耗電量	30 W
功率因數 (比值)	0.9
連線照明	3 極螺絲接線板
纜線	-
16 A 類型 B 的 MCB 上的產品數量	80
適合隨機切換	無
保護等級 IEC	安全等級 II

控制與調光

可調光	是
驅動器/電力單元/變壓器	電源裝置 (開/關)
控制介面	數位可定址照明介面 (DALI)
恆光輸出	無
最高調光等級	1%

機械與外罩

外殼材質	鋼鐵
反光器材質	聚碳酸酯
光學材料	聚碳酸酯樹脂
光學罩材質	聚碳酸酯
固定材料	鋼鐵
外罩色彩	白色
光學罩表面處理	紋理
整體長度	597 mm
整體寬度	597 mm
整體高度	70 mm

尺寸 (高 x 寬 x 深)	70 x 597 x 597 mm
防水防塵規範 (IP)	IP20 [可防止手指侵入]
機械衝擊保護規範	IK03 [0.3 J]
光學罩類型	聚碳酸酯樹脂
淨重 (個)	4.000 kg

認證與應用

灼熱絲測試	溫度 650°C、持續時間 30 秒
易燃性標誌	用於安裝於通常易燃的表面
CE 標誌	是
ENEC 標誌	-
符合歐盟 RoHS 標準	是
環境溫度範圍	-20 至 +40 °C

初始效能 (符合 IEC 標準)

光通量容限	+/-10%
點火色度	SDCM<3
功耗容差	+/-10%

長期效能 (符合 IEC 標準)

中值使用壽命 L70B50	50,000 h
中值使用壽命 L80B50	50,000 h
中值使用壽命 L90B50	33,817 h

產品資料

下訂產品名稱	RC650B LED40S9 TWH W60L60
完整產品名稱	RC650B LED40S9 TWH W60L60
完整產品代碼	911401557861
訂單代碼	911401557861
材質 Nr. (12NC)	911401557861
分子 - 每個包裝的數量	1
分子 - 每一外盒包裝	2

二维绘图



相关文件

文件及证书	文档名称	下载
Installation Instructions	Visio-RC650B Mounting Instruction PSU.pdf	下载 