



GreenUp deep recessed downlight G2

DN035B D100 LED6/830 PSU WH G2

GreenUp deep recessed downlight G2, 6 W, 558 lm, 3000 K, Óptica de lente difusa, IP20 | Protección para los dedos

La línea GreenUp deep recessed downlight G2 ofrece una selección de luminarias LED populares que no solo capturan la tendencia de las luminarias empotradas profundas, sino que también ofrecen el excelente nivel de calidad de Philips a un precio competitivo. Fiable, energéticamente eficiente y asequible: justo lo que necesita.

Datos del producto

Información general	
Tipo de motor de fuente de luz	LED
Nivel	Valor

Información técnica sobre la luz	
Flujo luminoso	558 lm
Temperatura de color correlacionada (nominal)	3000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	90 lm/W
Índice de producción de color (IRC)	80
Color de la fuente de luz	Blanco
Clasificación de brillo unificada CEN	26

Operación y aspectos eléctricos	
Voltaje de entrada	220 a 240 V
Frecuencia de línea	50 or 60 Hz
Consumo de energía	6 W

Factor de potencia (fracción)	0.9
Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B)	190
Clase de protección IEC	Clase de seguridad II

Controles y atenuación	
Regulable	No
Interfaz de control	-

Mecánica y carcasa	
Material de la carcasa	Plástico
Material de cubierta/lente óptico	Policarbonato
Color de la carcasa	Negro
Acabado de cubierta/lente óptico	Óptica de lente difusa
Código de protección de ingreso	IP20 [Protección para los dedos]
Código de protección de impacto mec.	IK03 [0,3 J]
Tipo de cubierta óptica	Difusor de policarbonato

GreenUp deep recessed downlight G2

Peso neto (pieza)	0,097 kg
Aprobación y aplicación	
Marca CE	Sí
Rango de temperatura ambiente	-20 a +40 °C
Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)	
Tolerancia del flujo luminoso	-10% / +20%
Tolerancia del consumo de energía	+/-10%
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	DN035B D100 LED6/830 PSU WH G2

Nombre del producto completo	DN035B D100 LED6/830 PSU WH G2
Full EOC	692382867604999
Descripción de código local	Downlighter
Código del pedido	911401563943
N.º de material (12NC)	911401563943
Código local	911401563943
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	6923828676049
Numerador: paquetes por caja externa	36
EAN/UPC - Caja	6923828676278

Plano de dimensiones

