



GreenUp deep recessed downlight G2

DN035B D100 LED10/830 PSU WH G2

GreenUp deep recessed downlight G2, 8.5 W, 855 lm, 3000 K, Óptica de lente difusa, IP20 | Protección para los dedos

La línea GreenUp deep recessed downlight G2 ofrece una selección de luminarias LED populares que no solo capturan la tendencia de las luminarias empotradas profundas, sino que también ofrecen el excelente nivel de calidad de Philips a un precio competitivo. Fiable, energéticamente eficiente y asequible: justo lo que necesita.

Datos del producto

Información general		Factor de potencia (fracción)		0.9
Tipo de motor de fuente de luz	LED	Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B)	156	
Nivel	Valor	Clase de protección IEC	Clase de seguridad II	
Información técnica sobre la luz		Controles y atenuación		
Flujo luminoso	855 lm	Regulable	No	
Temperatura de color correlacionada (nominal)	3000 K	Interfaz de control	-	
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	99 lm/W	Mecánica y carcasa		
Índice de producción de color (IRC)	80	Material de la carcasa	Plástico	
Color de la fuente de luz	Blanco	Material de cubierta/lente óptico	Policarbonato	
Clasificación de brillo unificada CEN	27	Color de la carcasa	Negro	
Operación y aspectos eléctricos		Acabado de cubierta/lente óptico	Óptica de lente difusa	
Voltaje de entrada	220 a 240 V	Código de protección de ingreso	IP20 [Protección para los dedos]	
Frecuencia de línea	50 or 60 Hz	Código de protección de impacto mec.	IK03 [0,3 J]	
Consumo de energía	8,5 W	Tipo de cubierta óptica	Difusor de policarbonato	

GreenUp deep recessed downlight G2

Peso neto (pieza)	0,097 kg
Aprobación y aplicación	
Marca CE	Si
Rango de temperatura ambiente	-20 a +40 °C
Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)	
Tolerancia del flujo luminoso	-10% / +20%
Tolerancia del consumo de energía	+/-10%
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	DN035B D100 LED10/830 PSU WH G2

Nombre del producto completo	DN035B D100 LED10/830 PSU WH G2
Full EOC	692382867607099
Descripción de código local	Downlighter
Código del pedido	911401564243
N.º de material (12NC)	911401564243
Código local	911401564243
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	6923828676070
Numerador: paquetes por caja externa	36
EAN/UPC - Caja	6923828676308

Plano de dimensiones

