



Downlight profondément encastré GreenUp G2

DN035B D200 LED22/840 PSU WH G2

Downlight profondément encastré GreenUp G2, 18 W, 2200 lm, 4000 K, Optique à lentille diffuse, IP20 | Protection des doigts

La gamme G2 de downlights profondément encastrés GreenUp propose une sélection de luminaires LED populaires, qui s'inscrivent dans la tendance de l'encastrement profond tout en offrant des niveaux élevés de qualité Philips à un prix compétitif. Fiable, économe en énergie et abordable : exactement ce dont vous avez besoin.

Données du produit

Informations générales		Fonctionnement et électricité	
Type de moteur de la source lumineuse	LED	Tension d'entrée	220 à 240 V
Échelle de valeur	Valeur	Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
Données techniques de l'éclairage		Consommation électrique	18 W
Flux lumineux	2 200 lm	Facteur de puissance (fraction)	0.9
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K	Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	96
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	110 lm/W	Classe de protection IEC	Classe de sécurité II
Indice de rendu de couleur (IRC)	80	Commandes et gradation	
Température de couleur	Blanc	Variation de l'intensité lumineuse	Non
Taux d'éblouissement unifié	26	Interface de commande	-

Downlight profondément encastré GreenUp G2

Mécanique et boîtier

Matériaux du boîtier	Plastique
Matériaux du cache optique/de la lentille	Polycarbonate
Couleur du boîtier	Noir
Finition du cache optique/de la lentille	Optique à lentille diffuse
Code d'indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Code de protection contre les chocs méca.	IK03 [0,3 J]
Type de cache optique/de lentille	Diffuseur en polycarbonate
Poids net (pièce)	0,402 kg

Approbation et application

Marquage CE	Oui
Plage de température ambiante	-20 à +40 °C

Performances initiales (conformité à la norme IEC)

Tolérance de flux lumineux	-10% / +20%
----------------------------	-------------

Tolérance de consommation électrique	+/-10%
--------------------------------------	--------

Données du produit

Nom du produit de la commande	DN035B D200 LED22/840 PSU WH G2
Nom de produit complet	DN035B D200 LED22/840 PSU WH G2
Full EOC	692382867618699
Code de commande	911401565243
Code 12NC	911401565243
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	6923828676186
Conditionnement par carton	18
EAN/UPC - Boîte	6923828676407

Schéma dimensionnel

