



Flex Cove G6

LS168S LED16 865 IP20 L5000

Flex Cove G6, 1600 lm, 103 lm/W, 865 ánh sáng ban ngày mát, 24 DC V, IP20 | Bảo vệ ngón tay

Philips Flex Cove G6 là thế hệ mới nhất của dòng đèn hắt trần LED phổ biến của chúng tôi. Dòng đèn dài linh hoạt toàn diện mới này được thiết kế để đi theo các đường thẳng hoặc đường cong nhằm tạo ra bầu không khí đẹp, làm nổi bật các chi tiết kiến trúc. Cả hai dòng SPEC fighter và COST fighter đều có trong bộ sản phẩm này. Là dải đèn cove có thể tùy chỉnh, dòng SPEC fighter còn mang lại hiệu suất tiết kiệm năng lượng vượt trội, phân bố ánh sáng đồng đều và độ nhất quán màu sắc cao. Tất cả đều có tuổi thọ dài hứa hẹn ít bị suy giảm quang thông hoặc thay đổi màu sắc hơn. Với Flex Cove G6, bạn có thể linh hoạt điều chỉnh ánh sáng tạo điểm nhấn để phù hợp với yêu cầu của bất kỳ dự án nào – đẹp mắt.


Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung		Màu sắc nguồn sáng	
Số lượng bộ điều khiển	-	865 ánh sáng ban ngày mát	
Bộ điều khiển	-	Loại chóa quang học	
Bao gồm bộ điều khiển	Không	Sự mở rộng chùm sáng của đèn dạng thanh	
Loại nguồn sáng	LED	dầm	
Thời hạn bảo hành	3 năm	Chỉ số đánh giá độ chói đồng nhất theo CEN	
		(UGR)	
		Not applicable	
Thông tin kỹ thuật về đèn		Vận hành và điện	
Quang thông	1.600 lm	Điện áp đầu vào	
Nhiệt độ màu (CCT)	6500 K	24 DC V	
Hiệu suất phát quang định mức	103 lm/W	Tần số lưới điện	
Chỉ số hoàn màu (CRI)	80	- Hz	
Số lượng nguồn sáng	120	Công suất	
Góc chiếu của nguồn sáng	- °	60 W	
		Hệ số công suất (dạng thập phân/phân số)	
		-	
		Kết nối	
		-	
		Cáp	
		-	

Flex Cove G6

Số lượng sản phẩm trên MCB 16 A loại B	-
Phù hợp với bật/tắt ngẫu nhiên	Không
Cấp bảo vệ IEC	Cấp an toàn III
Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng (Có hỗ trợ tăng/giảm sáng)	-
Giao diện điều khiển	-
Độ mờ tối đa	Không áp dụng
Cơ khí và vỏ đèn	
Vật liệu vỏ đèn	Kim loại – Nhựa
Vật liệu đèn phản chiếu	-
Vật liệu chóa quang học	-
Vật liệu chụp quang học	-
Màu sắc vỏ thiết bị	-
Phụ kiện/Thiết bị giá lắp	-
Lớp hoàn thiện chụp quang học	-
Chiều dài tổng thể	5.000 mm
Chiều rộng tổng thể	8 mm
Chiều cao tổng thể	1,3 mm
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu)	1 x 8 x 5000 mm
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP20 [Bảo vệ ngón tay]
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	-
Kiểu chụp quang học	-
Trọng lượng tịnh (Bộ)	0,049 kg
Phê duyệt và ứng dụng	
Thử nghiệm sợi dây phát sáng	-

Bản vẽ kích thước



Ký hiệu tinh dễ cháy	-
Dấu CE	Không
Dấu ENEC	-
Rủi ro quang học	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu	Có
Nhiệt độ môi trường hiệu quả Tq	25 °C
Phạm vi nhiệt độ môi trường xung quanh	-20 °C đến 45 °C
Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)	
Dung sai quang thông	-10%,+15%
Màu sắc ban đầu	(0.3123,0.3283),SDCM<3
Dung sai mức tiêu thụ điện	+/-10%
Dữ liệu sản phẩm	
Tên sản phẩm đặt hàng	LS168S LED16 865 IP20 L5000
Tên sản phẩm đầy đủ	LS168S LED16 865 IP20 L5000
Mã sản phẩm đầy đủ	692382863694499
Mã đơn hàng	911401587446
Số vật liệu (12NC)	911401587446
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	6923828636944
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	50
EAN/UPC - Vỏ	6923828641443



Flex Cove G6

